

Garant GRIDLINE

Basisskab med vinduer i skydelågerne, Højde: 900mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940127 900
GTIN	4062406069063
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 50×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). **Nivelleringssokke** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Greb, placering	øverst
Dybde	500 mm

Nyttehøjde	745 mm
Bredde i G	50
Skabsfronter	Skydelåge med rude
Højde	900 mm
Bredde	1250 mm
Antal hylder	1
ComfortClose	nej
Dybde i G	20
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Vægt	78 kg
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	basisskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Skydelåger, bredde 50G til skabshøjde 900 mm	940513 900
Hyldeplade i limtræ Mål i G 50X20	951985 50X20
Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150 mm Kabinetbredde i G 50	958146 50
Hyldebærersæt til GridLine skabe 20 dele Type F	940559 F

Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940560 50
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940590 50
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940552 50
Hyldeplade i bambus Mål i G 50X20	951980 50X20
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940550 50