

Garant GRIDLINE

Basisskab med vinduer i skydelågerne, Højde: 800mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940127 800
GTIN	4062406069056
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 50×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

ComfortClose	nej
Højde	800 mm
Antal hylder	1
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg

Nyttehøjde	645 mm
Dybde i G	20
Vægt	73 kg
Skabsfronter	Skydelåge med rude
Bredde	1250 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Bredde i G	50
Greb, placering	øverst
Dybde	500 mm
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	basisskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Hyldeplade i bambus Mål i G 50X20	951980 50X20
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940560 50
Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150 mm Kabinetbredde i G 50	958146 50
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940550 50
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940590 50
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940552 50

Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Skydelåger,
bredde 50G til skabshøjde 750/800 mm

940513 750/800

Hyldeplade i limtræ Mål i G 50X20

951985 50X20