

Garant GRIDLINE

**Overskab med massive metalskydelåger, Højde: 750mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940175 750
GTIN	4062406069841
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestykket skab i 60x20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene- greb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 8 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

**Leveringsomfang:**

Skab inklusive hylder.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Skabsfronter	Massiv metalskydelåge
Nyttehøjde	613 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Bredde i G	60
Dybde i G	20

Greb, placering	nederst
Højde	750 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
ComfortClose	nej
Antal hylder	2
Bredde	1500 mm
Vægt	74 kg
Dybde	500 mm
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Overskab
Produkttype	Hyldeskab

## Tilbehør

Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940590 30
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940560 30
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940550 30
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G Skuffefronthøjde 200 mm	940651 200
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G Skuffefronthøjde 150 mm	940651 150
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G Skuffefronthøjde 125 mm	940651 125
	940651 75

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G  
Skuffefronthøjde 75 mm

Belysningsæt Extended til GridLine skabe medSkydelåger,  
bredde 60G til skabshøjde 750/800 mm

940514 750/800

Låseblænde til GridLine Type GP21

914227 GP21

Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30

940552 30

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G  
Skuffefronthøjde 100 mm

940651 100

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G  
Skuffefronthøjde 300 mm

940651 300