

Garant GRIDLINE

**Overskab med vinduer i skydelågerne, Højde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940177 1000
GTIN	4062406069889
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestykket skab i 60x20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 8 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

**Leveringsomfang:**

Skab inklusive hylder.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Vægt	93 kg
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
ComfortClose	nej

Bredde	1500 mm
Bredde i G	60
Dybde i G	20
Greb, placering	nederst
Nyttehøjde	863 mm
Dybde	500 mm
Antal hylder	4
Skabsfronter	Skydelåge med rude
Højde	1000 mm
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Overskab
Produkttype	Hyldeskab

## Tilbehør

Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 75 mm	940651 75
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940550 30
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 200 mm	940651 200
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940552 30
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940560 30
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 100 mm	940651 100

Hyldebærersæt til GridLine skabe 20 dele Type F	940559 F
Belysningssæt Extended til GridLine skabe med Skydelåger, bredde 60G til skabshøjde 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 125 mm	940651 125
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 300 mm	940651 300
Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940590 30
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 150 mm	940651 150