

Garant GRIDLINE

**Basisskab med massive hængslede metallåger, Højde: 900mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940801 900
GTIN	4062406070410
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ubestykket skab i 20×20G. Passende skuffer: 16×16G (skal bestilles separat)  
Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.  
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Nyttehøjde	745 mm
Højde	900 mm
Vægt	30 kg
ComfortClose	nej

Dybde i G	20
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Dybde	500 mm
Skab, konstruktion	Basisskab
Greb, placering	øverst
Bredde i G	20
Skabsfronter	Massiv metallåge
Bredde	500 mm
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

## Tilbehør

Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 20G Skuffefronthøjde 100 mm	940640 100
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 20G Skuffefronthøjde 150 mm	940640 150
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Belysningsæt Basic til GridLine skabe med hængslede låger til skabshøjde 900/1000 mm	940501 900/1000
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 20G Skuffefronthøjde 200 mm	940640 200
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940560 20

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 300 mm	940640 300
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940552 20
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940550 20
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 75 mm	940640 75
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 125 mm	940640 125