

Garant GRIDLINE

Basisskab med vinduer i skydelågerne, Højde: 900mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940887 900
GTIN	4062406071233
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 60×20G. Passende skuffer: 26×14G (skal bestilles separat).
Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Skab, konstruktion	Basisskab
Dybde i G	20
Bredde i G	60
Vægt	75 kg
Greb, placering	øverst
Bredde	1500 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja

Nyttehøjde	745 mm
Højde	900 mm
Skabsfronter	Skydelåge med rude
ComfortClose	nej
Dybde	500 mm
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G Skuffefronthøjde 100 mm	940651 100
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940560 30
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G Skuffefronthøjde 150 mm	940651 150
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940590 30
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G Skuffefronthøjde 200 mm	940651 200
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G Skuffefronthøjde 300 mm	940651 300
Belysningssæt Extended til GridLine skabe medSkydelåger, bredde 60G til skabshøjde 900 mm	940514 900
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940550 30
	940651 125

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G
Skuffefronthøjde 125 mm

Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30

940552 30

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G
Skuffefronthøjde 75 mm

940651 75