

Garant GRIDLINE

Storrumsbasisskab med med ruder i lågerne, Højde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	941003 1000
GTIN	4062406071448
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 30x28G.

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine storrums skabe, se nr. 942530 – 942583 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Nytte højde	845 mm
Bredde	750 mm
ComfortClose	nej

Greb, placering	øverst
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Dybde i G	28
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Dybde	700 mm
Antal hylder	1
Vægt	70 kg
Bredde i G	30
Højde	1000 mm
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	basisskab
Produkttype	Storrumsskab

Tilbehør

Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 900/1000 mm	940501 900/1000
Skråhylde tileForm til skabs- / afdelingsbredde i G 30	942550 30
Skydehåndtag Type 1	958490 1
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 30G til skabshøjde 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Skuffe til storrumsskabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 30G Skuffefronthøjde 300 mm	942570 300

Skuffe til storrums skabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 30G Skuffefronthøjde 100 mm	942570 100
Skuffe til storrums skabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 30G Skuffefronthøjde 200 mm	942570 200
Skuffe til storrums skabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 30G Skuffefronthøjde 150 mm	942570 150
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skuffe til storrums skabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 30G Skuffefronthøjde 125 mm	942570 125
Skuffe til storrums skabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 30G Skuffefronthøjde 75 mm	942570 75
Hyldebærersæt til GridLine skabe 20 dele Type F	940559 F
Hylde med holdere 100 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30	942530 30
Mobil enhed, eftermonterings sæt passende til kabinetdybde i G 28	958480 28