

Garant GRIDLINE

Storrumsbasisskab med massive metalskydelåger, Højde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	941045 1000
GTIN	4062406071547
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 60×28G.

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine storrums skabe, se nr. 942530 – 942583 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Højde	1000 mm
ComfortClose	nej
Dybde	700 mm

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Vægt	135 kg
Nyttehøjde	863 mm
Bredde i G	60
Antal hylder	2
Greb, placering	øverst
Dybde i G	28
Bredde	1500 mm
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	basisskab
Produkttype	Storrumsskab

Tilbehør

Skråhylde tileForm til skabs- / afdelingsbredde i G 30	942550 30
Skuffe til skydelåge, storrumsskabe/tunggodsskabebredde 30G Skuffefronthøjde 300 mm	942580 300
Skuffe til skydelåge, storrumsskabe/tunggodsskabebredde 30G Skuffefronthøjde 150 mm	942580 150
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Hylde med holdere 100 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30	942530 30
Skuffe til skydelåge, storrumsskabe/tunggodsskabebredde 30G Skuffefronthøjde 200 mm	942580 200
	942580 75

Skuffe til skydelåge, storumsskabe/tunggodsskabebredde
30G Skuffefronthøjde 75 mm

Skuffe til skydelåge, storumsskabe/tunggodsskabebredde
30G Skuffefronthøjde 100 mm

942580 100

Belysningsæt Extended til GridLine skabe medSkydelåger,
bredde 60G til skabshøjde 1000/1250 mm

940514 1000/1250

Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F

940559 F

Skuffe til skydelåge, storumsskabe/tunggodsskabebredde
30G Skuffefronthøjde 125 mm

942580 125