

Garant GRIDLINE

**Storrumsbasisskab med vinduer i skydelågerne, Højde: 2000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	941067 2000
GTIN	4062406071639
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestykket skab i 80×28G.

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel.

**Leveringsomfang:**

Skab inklusive hylder.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine storrums skabe, se nr. 942530 – 942583 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	266 kg
ComfortClose	nej
Højde	2000 mm

Dybde	700 mm
Dybde i G	28
Nyttehøjde	1863 mm
Antal hylder	8
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Bredde i G	80
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Greb, placering	midte
Bredde	2000 mm
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	basisskab
Produkttype	Storrumsskab

## Tilbehør

Skuffe til skydelåge, storrumsskabe/tunggodsskabebredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm	942583 100
Hylde med holdere 100 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	942530 40
Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Skydelåger, bredde 80G til skabshøjde 2000 mm	940515 2000
Skuffe til skydelåge, storrumsskabe/tunggodsskabebredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm	942583 125
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Skråhylde tileForm til skabs- / afdelingsbredde i G 40	942550 40

Skuffe til skydelåge, storumsskabe/tunggodsskabebredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm	942583 150
Skuffe til skydelåge, storumsskabe/tunggodsskabebredde 40G Skuffefronthøjde 300 mm	942583 300
Skuffe til skydelåge, storumsskabe/tunggodsskabebredde 40G Skuffefronthøjde 200 mm	942583 200
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Skuffe til skydelåge, storumsskabe/tunggodsskabebredde 40G Skuffefronthøjde 75 mm	942583 75