

Garant GRIDLINE

Storrumsoverskab med vinduer i skydelågerne, Højde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	941077 1000
GTIN	4062406071653
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 80×28G.

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine storrumsskabe, se nr. 942530 – 942583 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Antal hylder	2
Greb, placering	nederst
Dybde i G	28
ComfortClose	nej

Bredde i G	80
Dybde	700 mm
Vægt	160 kg
Højde	1000 mm
Bredde	2000 mm
Nytte højde	863 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Overskab
Produkttype	Storrumsskab

Tilbehør

Skuffe til skydelåge, storrumsskabe/tunggodsskabebredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm	942583 100
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	942550 40
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Hylde med holdere 100 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	942530 40
Skuffe til skydelåge, storrumsskabe/tunggodsskabebredde 40G Skuffefronthøjde 200 mm	942583 200
Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Skydelåger, bredde 80G til skabshøjde 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Skuffe til skydelåge, storrumsskabe/tunggodsskabebredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm	942583 150
	942583 300

Skuffe til skydelåge, storumsskabe/tunggodsskabebredde
40G Skuffefronthøjde 300 mm

Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F

940559 F

Skuffe til skydelåge, storumsskabe/tunggodsskabebredde
40G Skuffefronthøjde 125 mm

942583 125

Skuffe til skydelåge, storumsskabe/tunggodsskabebredde
40G Skuffefronthøjde 75 mm

942583 75