

Garant GRIDLINE

Storrums-/tunggodsskab med Massiv metallåge, Højde: 2000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	942721 2000
GTIN	4062406072650
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 40×28G. Passende skuffer: 36×24G (skal bestilles separat).

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine storrums- og tunggodsskabe, se nr. 942530 - 942610 og gruppe 95.

Anvendelse som tunggodsskab er kun mulig med tunggodshylde nr. 942610.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Bredde	1000 mm
Dybde i G	28
ComfortClose	nej
Nytte højde	1845 mm

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Greb, placering	midte
Vægt	119 kg
Bredde i G	40
Dybde	700 mm
Højde	2000 mm
Skabsfronter	Massiv metallåge
Skab, konstruktion	Basisskab
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1600
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Storrumsskab

Tilbehør

Skuffe til storrumsskabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 40G Skuffefronthøjde 75 mm	942573 75
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skråhylde tileForm til skabs- / afdelingsbredde i G 40	942550 40
Skuffe til storrumsskabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 40G Skuffefronthøjde 200 mm	942573 200
Skuffe til storrumsskabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 40G Skuffefronthøjde 300 mm	942573 300
Skuffe til storrumsskabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm	942573 150

Belysningsset Extended til GridLine skabe med Hængslede låger, bredde 40G til skabshøjde 2000 mm	940511 2000
Skuffe til storrums skabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm	942573 100
Hylde med holdere 100 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	942530 40
Skuffe til storrums skabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm	942573 125
Belysningsset Basic til GridLine skabe med hængslede låger til skabshøjde 2000 mm	940501 2000