

Garant GRIDLINE

Storrums-/tunggodsskab med Massiv metallåge, Højde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	942701 1000
GTIN	4062406072605
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 30×28G. Passende skuffer: 26×24G (skal bestilles separat).

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine storrums- og tunggodsskabe, se nr. 942530 - 942610 og gruppe 95.

Anvendelse som tunggodsskab er kun mulig med tunggodshylde nr. 942610.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Bredde	750 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skabsfronter	Massiv metallåge
Dybde	700 mm

Skab, konstruktion	Basisskab
Bredde i G	30
ComfortClose	nej
Vægt	62 kg
Dybde i G	28
Højde	1000 mm
Nyttehøjde	845 mm
Greb, placering	øverst
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1600
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Storrumsskab

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Hængslede låger, bredde 30G til skabshøjde 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Skuffe til storrumsskabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 30G Skuffefronthøjde 200 mm	942570 200
Hylde med holdere 100 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30	942530 30
Skuffe til storrumsskabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 30G Skuffefronthøjde 100 mm	942570 100
Skuffe til storrumsskabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 30G Skuffefronthøjde 75 mm	942570 75

Mobil enhed, eftermonteringsset passende til kabinetdybde i G 28	958480 28
Belysningsset Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 900/1000 mm	940501 900/1000
Skuffe til storrums skabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 30G Skuffefronthøjde 300 mm	942570 300
Skuffe til storrums skabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 30G Skuffefronthøjde 150 mm	942570 150
Skråhylde tileForm til skabs- / afdelingsbredde i G 30	942550 30
Skydehåndtag Type 1	958490 1
Skuffe til storrums skabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 30G Skuffefronthøjde 125 mm	942570 125