


Garant GRIDLINE

**Storrums-/tunggodsskab med Skydelåge med rude, Højde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	942747 1000
GTIN	4062406072704
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ubestykket skab i 60×28G. Passende skuffer: 26×20G (skal bestilles separat).

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene-greb med stiftcylinderlås.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine storrums- og tunggodsskabe, se nr. 942530 - 942610 og gruppe 95.

**Anvendelse som tunggodsskab er kun mulig med tunggodshylde nr. 942610.**

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Bredde i G	60
ComfortClose	nej
Skab, konstruktion	Basisskab
Nyttehøjde	863 mm
Greb, placering	øverst
Højde	1000 mm

Dybde	700 mm
Vægt	119 kg
Skabsfronter	Skydelåge med rude
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Bredde	1500 mm
Dybde i G	28
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1600
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Storrumsskab

## Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Skuffe til skydelåge, storrumsskabe/tunggodsskabebredde 30G Skuffefronthøjde 75 mm	942580 75
Skuffe til skydelåge, storrumsskabe/tunggodsskabebredde 30G Skuffefronthøjde 300 mm	942580 300
Skuffe til skydelåge, storrumsskabe/tunggodsskabebredde 30G Skuffefronthøjde 200 mm	942580 200
Skuffe til skydelåge, storrumsskabe/tunggodsskabebredde 30G Skuffefronthøjde 100 mm	942580 100
Skuffe til skydelåge, storrumsskabe/tunggodsskabebredde 30G Skuffefronthøjde 150 mm	942580 150
Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Skydelåger, bredde 60G til skabshøjde 1000/1250 mm	940514 1000/1250
	942580 125

Skuffe til skydelåge, storrums skabe/tunggodsskabebredde  
30G Skuffefronthøjde 125 mm

Hylde med holdere 100 kg til skabs- / afdelingsbredde i G  
30

942530 30

Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30

942550 30