

Garant GRIDLINE

Computerarbejdsstation med printerklap, Type: DE**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 948252 DE |
| GTIN | 4062406074517 |
| Artikelklasse | 9GS |

Beskrivelse**Udførelse:**

Computerskab med separat aflåselige dobbelte hængslede låger med polykarbonatplade eller med printerklap. Udstyret med en skillevæg til towerskabet med galvaniseret hylde, udtrækshylde (bæreevne 45 kg) med trækaflastning. Tastaturskuffe med fordybet og aftagelig opbevaringsbakke, håndstøtte i bambus og trækaflastning. Alle låse har samme låseprofil. Kabelgennemføring på bagsiden af kabinettet. Hyldeplade i bambus. Med pladsbesparende TFT-skærmmkabinet til fladskærme, aflåseligt, med rum til kabler. Selvholdende, trinløst justerbar dør med polykarbonat-rude.

Leveringsomfang:

Den fastmonterede **elektriske installation** omfatter en multistikkontaktåse (med 6 stik, 250 V/16 A med tænd-/sluk-kontakt), tilslutningskabel 1,2 m, ventilator som overophedningsbeskyttelse.

Lakering:

Korpus og tastaturskuffe lysegrå RAL 7035, låger, skuffefronter og udtrækshylder antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Monitorkabinet, nyttebredde | 690 mm |
| Dybde | 700 mm |
| Monitorkabinet, nyttehøjde | 460 mm |
| Mål, printerklap | 346×290 mm |
| Bredde i G | 40 |
| Bredde | 1000 mm |
| Vægt | 120 kg |
| Monitorkabinet, nyttedybde | 230 mm |
| Dybde i G | 28 |
| Højde | 1620 mm |
| Undersektion, nyttebredde, venstre | 700 mm |
| Undersektion, nyttebredde, højre | 223 mm |
| Undersektion, nyttehøjde | 645 mm |
| Energiforsyning | Med kabel |
| Stiktype indgang | F |
| Nominel spænding | 250 V |
| Tænd/sluk-kontakt | ja |
| Materialetykkelse | 0,9 mm |
| Døråbningsvinkel | 250 grader |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkttype | Computerarbejdsstation |

Tilbehør

| | |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Skydegreb til GridLine Type GP11 | 914226 GP11 |
| Skydegreb til garderobereskabe uden stikindsats | 914221 |