



Garderobenschrank mit Schrägdach, Sockel und Sicherheitsdrehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	949621 4
GTIN	4062406082215
Artikelklasse	92S

Beschreibung

HINWEIS: Farbauswahl möglich

Ausführung:

Der Korpus verfügt über ein Schrägdach, das ein Liegenbleiben von Gegenständen verhindert. Abteilmbreite 300 mm mit festeingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und eingestanztem Etikettenrahmen. Es kann zwischen Sockel und Kunststofffüßen gewählt werden.

Mit Drehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss bis Gr. 40 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierungen möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Farbauswahl: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Höhe vorne: 1800 mm

Höhe hinten: 2000 mm

Breite: 1190 mm
 Tiefe: 500 mm
 je Abteil Nutzbreite: 220 mm
 je Abteil Nutztiefe: 465 mm

Technische Beschreibung

für Vorhängeschloss	ja
Unterbau Ausführung	Sockel
je Abteil Nutztiefe	465 mm
passend für Integralhelm	ja
Tiefe	500 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Norm	DIN 4547
Lüftungsschlitze Tür	ja
je Abteil Nutzbreite	220 mm
für Vorhängeschloss mit Bügel-Ø bis	6 mm
Höhe hinten	2000 mm
je Hutablage mit Schrägdach Nutzhöhe	360 - 530 mm
Höhe vorne	1800 mm
Gewicht	83 kg
Schrägdach	ja
Anzahl Fachboden fest	1
Sonderlackierung möglich	nein
Anzahl Kleiderstange	1
Anzahl Abteile	4
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1260 mm
Schloss Ausführung	Sicherheitsdrehriegelverschluss
Breite	1190 mm
Fachboden Tiefe	465 mm
Fachboden Breite	220 mm

Materialstärke	0,8 mm
Türöffnungswinkel	110 Grad
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Garderobenschrank

Zubehör

Schuhschale aus Kunststoff Stück 1	949761 1
Zusätzlicher Schuhboden Abteillbreite 300 mm	949760 300
Spiegel Stück 1	949770 1
Präzisions-Zylinderschloss mit hohem Bügel verschiedenschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085875 40
Kleiderbügel Stück 1	949775 1
Vorhängeschloss verzinkt verschiedenschließend Typ 40	085822 40
Kleiderbügel Stück 10	949775 10