

LOCTITE**Schraubensicherung, 250 ml, Herstellerbezeichnung: 2701**

Bestelldaten

Bestellnummer	083303 2701
GTIN	5010266191508
Artikelklasse	04L

Beschreibung

Ausführung:

Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Klebstoffe sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.

Flüssige Schraubensicherung.

Verwendung:

Niedrigfest – Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich.

Mittelfest – Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich.

Hochfest – Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150 °C) möglich. Ideal zur Verwendung auf passiven Oberflächen wie z. B. hochlegierte CrNi-Stähle.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen der Schraubensicherung mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen. Schnelle und einfache Handhabung für 50 ml Flaschen mit Nr. 083344 Gr. 50.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	LOCTITE 2701
-----------------------	--------------

Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
für Gewindegröße M bis	M20
minimales Losbrechmoment	38 Nm
Chemische Basis	Dimethacrylatester
Lagertemperatur	8 - 21 °C
Farbe	grün
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	17 Monat
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 150 °C
Füllmenge	250 ml
Form	flüssig
Flammpunkt	93 °C
maximales Spaltmaß	0,1 mm
geeignet für Einsatzbereich	Schraubensicherung
geeignet für Einsatzbereich	galvanisierte Flächen
geeignet für Einsatzbereich	Fügeverbindung
geeignet für Material	Metall
Eigenschaft	fluoreszierend unter UV-Licht
Eigenschaft	abdichtend
Eigenschaft	öltolerant
Eigenschaft	vibrationsbeständig
Eigenschaft	verhindert ein Festfressen
Funktionsfestigkeit nach	6 h
Handfestigkeit nach	10 min
Dynamische Viskosität	500 - 900 mPas
Demontage	schwer
Festigkeitsklasse	hochfest
Dichte	1,1 g/cm ³
Produktnameattribut	250 ml
Produktart	Schraubensicherung

