

## Messwerkzeug-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 8



### Bestelldaten

Bestellnummer	952083 8
GTIN	2050002005105
Artikelklasse	91A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. **Deckschicht anthrazit**, die darunterliegende **Kontrastfarbe grau** signalisiert fehlende Werkzeuge.

#### Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 952083: 1 St.  
HOLEX Messschieber Nonius Nr. 410200 Gr. 150: 1 St.  
HOLEX Anschlagwinkel Nr. 452600 Gr. 150×100: 1 St.  
HOLEX Winkelmesser Nr. 453000 Gr. 120×150: 1 St.  
HOLEX Hartmetall-Reißnadel Nr. 458800 Gr. HM: 1 St.  
HOLEX Stahlmaßstab Nr. 461805 Gr. 300: 1 St.  
GARANT Rollbandmaß Nr. 462201 Gr. 2,5: 1 St.  
WIHA Kunststoff-Gliedermaßstab Nr. 466200 Gr. 2: 1 St.  
HOLEX Wasserwaage mit Magnet Nr. 467436 Gr. 400: 1 St.

### Technische Beschreibung

Gewicht	1,368 kg
Breite	200 mm
Anzahl der Werkzeuge	8
Tiefe	600 mm
Breite in G	8
Tiefe in G	24

Ausführung	mit Messwerkzeug
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
Füllgrad einer Schublade in G	8x24
Produktart	Hartschaumeinlage

## Zubehör

Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 952083	952001 952083
Rollbandmaß mit Sichtfenster Bandlänge 2,5 m	462201 2,5
Stahlmaßstab biegsam, schmal, rostfreimattiert mit rückseitiger Teilung Gesamtlänge 300 mm	461805 300
Messschieber Nonius 1/20 Messbereich 150 mm	410200 150
Kunststoff-Gliedermaßstab Länge 2 m	466200 2
Aluminium-Wasserwaage mit Magnet Länge 400 mm	467436 400
Anschlagwinkel Genauigkeit 2 Schenkellänge 150X100 mm	452600 150X100
Gerade Hartmetall-Reißnadel Typ	458800
Winkelmesser mit offenem Gradbogen Gradbogen- ØxSchenkellänge 120X150 mm	453000 120X150