


Garant GRIDLINE

**Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg, 36×20G,  
Schubladen-Fronthöhe: 250mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 930744 250    |
| GTIN          | 4062406131647 |
| Artikelklasse | 9GK           |

**Beschreibung****Ausführung:**

**100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen.

Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen.

Tragfähigkeit 75 kg.

**Passend für:**

Werkzeugschrankgehäuse 40×24G Nr. 930735.

**Lieferumfang:**

Schublade komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

**Lackierung:**

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Technische Beschreibung**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Nutzhöhe                   | 225 mm |
| Fronthöhe                  | 250 mm |
| Schubladen Nutzfläche in G | 36×20  |
| Gewicht                    | 22 kg  |

|  |  |
|--|--|
| Schubladen Einzelentriegelung          | Einhand  |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit   | 75 kg  |
| Nutztiefe in G                         | 20   |
| Nutzbreite in G                        | 36   |
| Einsatzbereich                         | Montagewagen   |
| Nutzbreite                             | 900 mm   |
| Nutztiefe                              | 500 mm   |
| mit Schubladen Einzelentriegelung      | ja   |
| Materialstärke                         | 1,2 mm   |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)    | 100 %  |
| Farbauswahl                            | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G | 36×20G   |
| Produktart                             | Schublade  |

## Zubehör

|   |           |
|---|-----------|
| PVC-Abdeckung für Griffleisten Set10-teilig Schubladen-Nutzbreite in G 36 | 951032 36 |
| Griffleisten-Endkappen20-teilig Typ 10                                    | 951025 10 |
| Beschriftungsstreifen-Set10-teilig Schubladen-Nutzbreite in G 36          | 951030 36 |
| Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Nutzbreite in G 36       | 951020 36 |