

Garant**Trägersäulen, Höhe: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	928010 200
GTIN	4062406112226
Artikelklasse	91P

Beschreibung**Ausführung:**

Aus robustem Stahlblech. Barrierefreie Arbeitsfläche, da Montage ohne Knotenblech. Einhängeschlitze im 50-mm-Raster an der Vorderseite, sowie Gewindebuchsen an der Vorder- und Innenseite zur Aufnahme weiterer Module wie Lochwand, Ablageboden etc. Trägersäule mit seitlichen Öffnungen für Kabeldurchführung. Lieferung erfolgt paarweise.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Nur für Medienschiene, Ablageboden und Multifix geeignet. Kein Einbau von Medien-Modul Nr. 928460 möglich.

Keine Aufnahme von Tragarm-Konsolen und Querverstrebungen möglich.

Technische Beschreibung

Gewicht	1,2 kg
Breite	40 mm
Tiefe	100 mm

maximale Tragfähigkeit	50 kg
Höhe	200 mm
Materialstärke	1 mm
Höhenverstellung im Raster	50 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Trägersäule

Zubehör

Multifix mit Easyfix Magnet-Clip passend für Typ 1500	928206 1500
Ablageboden mit Stahlbügel passend für Typ 1000	928145 1000
Multifix-Behälter Länge mm / Anzahl Behälter 1000/9	928235 1000/9
Ablageboden aus Stahlblech 200 mm tief passend für Typ 2000	928130 2000
Multifix-Behälter Länge mm / Anzahl Behälter 1500/9	928235 1500/9
Multifix-Behälter Länge mm / Anzahl Behälter 2000/13	928235 2000/13
Multifix passend für Typ 1000	928201 1000
Multifix passend für Typ 2000	928201 2000
Multifix-Sichtlagerkästen Länge mm / Typ 1500/AA1	928230 1500/AA1
Ablageboden aus Stahlblech 300 mm tief passend für Typ 2000	928131 2000
Medienschiene zur Selbstbestückung passend für Typ 1500	928441 1500
Multifix mit Easyfix Magnet-Clip passend für Typ 1000	928206 1000
Ablageboden aus Stahlblech 300 mm tief passend für Typ 1000	928131 1000
Schwenkarm Anzahl Gelenke 1	928170 1
Ablageboden aus Stahlblech 300 mm tief passend für Typ 1500	928131 1500
Medienschiene mit 2 Steckdosen 250V passend für Typ 2000	928442 2000

Multifix-Sichtlagerkästen Länge mm / Typ 2000/AA1	928230 2000/AA1
Medienschiene mit 4 Steckdosen 250V passend für Typ 1500	928443 1500
Zeichnungshalter mit Organisationsmagneten passend für Typ 1000	928211 1000
Medienschiene mit 4 Steckdosen 250V passend für Typ 2000	928443 2000
Zeichnungshalter mit Organisationsmagneten passend für Typ 2000	928211 2000
Medienschiene mit 4 Steckdosen 250V + Ein/Aus passend für Typ 1000	928444 1000
Multifix-Sichtlagerkästen Länge mm / Typ 1500/AB1	928230 1500/AB1
Multifix-Behälter Länge mm / Anzahl Behälter 1500/14	928235 1500/14
Schwenkarm Anzahl Gelenke 2	928170 2
Multifix-Sichtlagerkästen Länge mm / Typ 1000/AB1	928230 1000/AB1
Multifix-Behälter Länge mm / Anzahl Behälter 2000/19	928235 2000/19
Ablageboden mit Stahlbügel passend für Typ 2000	928145 2000
Multifix-Sichtlagerkästen Länge mm / Typ 2000/AB1	928230 2000/AB1
Ablageboden aus Stahlblech 200 mm tief passend für Typ 1000	928130 1000
Multifix-Sichtlagerkästen Länge mm / Typ 1000/AA1	928230 1000/AA1
Medienschiene mit 2 Steckdosen 250V passend für Typ 1000	928442 1000
Medienschiene zur Selbstbestückung passend für Typ 1000	928441 1000
Zeichnungshalter mit Organisationsmagneten passend für Typ 1500	928211 1500
Ablageboden aus Stahlblech 200 mm tief passend für Typ 1500	928130 1500
Medienschiene zur Selbstbestückung passend für Typ 2000	928441 2000
Medienschiene mit 4 Steckdosen 250V + Ein/Aus passend für Typ 2000	928444 2000
Multifix mit Easyfix Magnet-Clip passend für Typ 2000	928206 2000
Multifix-Behälter Länge mm / Anzahl Behälter 1000/6	928235 1000/6

Multifix passend für Typ 1500	928201 1500
Ablageboden mit Stahlbügel passend für Typ 1500	928145 1500
Medianschienen mit 4 Steckdosen 250V passend für Typ 1000	928443 1000
Medianschienen mit 2 Steckdosen 250V passend für Typ 1500	928442 1500
Medianschienen mit 4 Steckdosen 250V + Ein/Aus passend für Typ 1500	928444 1500
LED-Beleuchtungseinheit seitlich Leistungsaufnahme 15 W	928620 15