




Ergänzungs-Satz 1/2 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 14



Bestelldaten

Bestellnummer	953635 14
GTIN	4062406155650
Artikelklasse	91A

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. **Deckschicht anthrazit**, die darunterliegende **Kontrastfarbe grau** signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953635: 1 St.

HOLEX 12-kant-Einsatz lang Nr. 642520 Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: je 1 St.

Technische Beschreibung

Gewicht	1,995 kg
Tiefe in G	16
Breite in G	6
Breite	150 mm
Tiefe	400 mm
Anzahl der Werkzeuge	14
Ausführung	mit Steckschlüssel
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
Füllgrad einer Schublade in G	6×16

Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Produktart	Hartschaumeinlage

Zubehör

Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 953635	952001 953635
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 24 mm	642520 24
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 14 mm	642520 14
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 12 mm	642520 12
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 21 mm	642520 21
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 27 mm	642520 27
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 15 mm	642520 15
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 18 mm	642520 18
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 13 mm	642520 13
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 19 mm	642520 19
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 16 mm	642520 16
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 17 mm	642520 17
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 11 mm	642520 11
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 10 mm	642520 10
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 22 mm	642520 22