

Elektriker-Sortiment vollisoliert, Anzahl der Werkzeuge: 12



Bestelldaten

Bestellnummer	954585 12
GTIN	2050002004351
Artikelklasse	91A

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. **Deckschicht anthrazit**, die darunterliegende **Kontrastfarbe grau** signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 952001 Nr. 954585: 1 St.

WERA Elektriker Schraubendreher für Schlitz Nr. 663100 Gr. 2,5; 3,5; 4; 5,5: je 1 St.

Spannungsprüfer Nr. 665050 Gr. 3: 1 St.

WERA Schraubendreher für Phillips Nr. 668600 Gr. 1; 2: je 1 St.

GARANT Kombizange vollisoliert Nr. 701710 Gr. 180: 1 St.

GARANT Flachrundzange gerade vollisoliert Nr. 713310 Gr. 200: 1 St.

GARANT Seitenschneider vollisoliert Nr. 725310 Gr. 160: 1 St.

Abmantelmesser Nr. 728010 Gr. 8-28: 1 St.

GARANT Abisolierzange Nr. 728613 Gr. 6: 1 St.

Technische Beschreibung

Breite	250 mm
Breite in G	10
Tiefe in G	24
Anzahl Werkzeuge	12
Tiefe	600 mm

Anzahl der Werkzeuge	12
Ausführung	mit Werkzeugsortiment
Gewicht	1,614 kg
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
Füllgrad einer Schublade in G	10×24
Produktart	Hartschaumeinlage

Zubehör

Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heftvollisoliert Schneidenbreite b 2,5 mm	663100 2,5
Vanadium-Kombizange, verchromtVDE-isoliert ganze Länge 180 mm	701710 180
Flachrundzange geradeVDE-isoliert ganze Länge 200 mm	713310 200
Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heftvollisoliert Schneidenbreite b 5,5 mm	663100 5,5
Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heftvollisoliert Schneidenbreite b 4 mm	663100 4
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 954585	952001 954585
Elektriker-Schraubendreher für Phillips, mit Kraftform-Heftvollisoliert Kreuzschlitzgröße 1	668600 1
Abisolierzange für Leiterquerschnitt 6 mm ²	728613 6
Elektriker-Schraubendreher für Phillips, mit Kraftform-Heftvollisoliert Kreuzschlitzgröße 2	668600 2
Seitenschneider, verchromtVDE-isoliert ganze Länge 160 mm	725310 160
Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heftvollisoliert Schneidenbreite b 3,5 mm	663100 3,5
Einpoliger Phasenprüfer Schneidenbreite 3 mm	665050 3
Abmantelmesser mit Hakenklinge für Kabel-Ø 8-28 mm	728010 8-28