

## Feinmechanik-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 14



### Bestelldaten

Bestellnummer	954860 14
GTIN	2050002004474
Artikelklasse	91A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. **Deckschicht anthrazit**, die darunterliegende **Kontrastfarbe grau** signalisiert fehlende Werkzeuge.

#### Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954860: 1 St.

Uhrmacher-Lupe Nr. 490702 Gr. 10: 1 St.

HOLEX Uhrmacher-Schraubendreher für Schlitz Nr. 669005 Gr. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5: je 1 St.

HOLEX Uhrmacher-Schraubendreher für Phillips Nr. 669015 Gr. 0; 1: je 1 St.

Feinmechanikerzange Nr. 716100 Gr. 125: 1 St.

GARANT Feinmechaniker-Seitenschneider Nr. 725390 Gr. 110: 1 St.

HOLEX Pinzette spitz Nr. 727520 Gr. N: 1 St.

HOLEX Pinzette stumpf Nr. 727550 Gr. N: 1 St.

HOLEX Pinzette abgewinkelt Nr. 727600 Gr. N: 1 St.

### Technische Beschreibung

Breite in G	8
Tiefe	250 mm
Anzahl der Werkzeuge	14

Tiefe in G	10
Breite	200 mm
Ausführung	mit Werkzeugsortiment
Gewicht	0,354 kg
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
Füllgrad einer Schublade in G	8×10
Produktart	Hartschaumeinlage

## Zubehör

Uhrmacher-Schraubendreher für Schlitz Schneidenbreite b 1,8 mm	669005 1,8
Uhrmacher-Schraubendreher für Phillips Kreuzschlitzgröße 0	669015 0
Uhrmacher-Schraubendreher für Schlitz Schneidenbreite b 3,0 mm	669005 3,0
Pinzette spitz, 125 mm Form AA Werkstoff N	727520 N
Feinmechaniker-Seitenschneider, Normalform ganze Länge 110 mm	725390 110
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 954860	952001 954860
Uhrmacher-Schraubendreher für Schlitz Schneidenbreite b 3,5 mm	669005 3,5
Uhrmacher-Lupe Tech-Line Vergrößerung (x-fach) 10	490702 10
Uhrmacher-Schraubendreher für Phillips Kreuzschlitzgröße 1	669015 1
Pinzette stumpf, Spitze 3 mm breit, 145 mm, Form 40 Werkstoff N	727550 N
Pinzette mit schmaler Spitze abgewinkelt, 150 mm, Form 22b Werkstoff N	727600 N
Feinmechanikerzange verchromtflach-rund ganze Länge 125 mm	716100 125

Uhrmacher-Schraubendreher für Schlitz Schneidenbreite b  
2,3 mm

669005 2,3

Uhrmacher-Schraubendreher für Schlitz Schneidenbreite b  
1,5 mm

669005 1,5

Uhrmacher-Schraubendreher für Schlitz Schneidenbreite b  
1 mm

669005 1