

Garant
Drehmomentschlüssel-Sortiment 120 Nm 1/2 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 23

Bestelldaten

Bestellnummer	953966 23
GTIN	4062406157395
Artikelklasse	91A

Beschreibung
Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. **Deckschicht anthrazit**, die darunterliegende **Kontrastfarbe grau** signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953966: 1 St.

GARANT 6-kant-Einsatz Nr. 642325 Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: je 1 St.

GARANT 6-kant-Schraubendreher-Einsatz Nr. 643229 Gr. 5; 6; 8; 10; 12; 14: je 1 St.

GARANT Verlängerung Nr. 641029 Gr. 75; 130; 255: je 1 St.

GARANT Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre Nr. 656050 Gr. 120: 1 St.

Antriebs-Vierkant: 1/2 Zoll

Breite: 200 mm

Tiefe: 500 mm

Breite in G: 8

Tiefe in G: 20

Technische Beschreibung

Tiefe in G	20
Tiefe	500 mm
Breite	200 mm
Anzahl Werkzeuge	23

Breite in G	8
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
Füllgrad einer Schublade in G	8x20
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Produktart	Hartschaumeinlage mit Drehmomentschlüssel

Zubehör

6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 5 mm	643229 5
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 14 mm	642325 14
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 11 mm	642325 11
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 8 mm	643229 8
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 19 mm	642325 19
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 10 mm	642325 10
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 255 mm	641029 255
Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre maximales Drehmoment 120 Nm	656050 120
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 17 mm	642325 17
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 15 mm	642325 15
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 16 mm	642325 16
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 6 mm	643229 6
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 10 mm	643229 10
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 13 mm	642325 13

Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 953966	952001 953966
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 12 mm	643229 12
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 24 mm	642325 24
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 75 mm	641029 75
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 130 mm	641029 130
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 18 mm	642325 18
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 14 mm	643229 14
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 12 mm	642325 12
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 22 mm	642325 22
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 21 mm	642325 21