


## Garant

### Doppelmaulschlüssel-Satz, Anzahl der Werkzeuge: 8



## Bestelldaten

Bestellnummer	955115 8
GTIN	4062406157920
Artikelklasse	91A

## Beschreibung

### Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. **Deckschicht anthrazit**, die darunterliegende **Kontrastfarbe grau** signalisiert fehlende Werkzeuge.

### Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955115: 1 St.

GARANT Doppelmaulschlüssel Nr. 610600 Gr. 4x5; 6x7; 8x9 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19: je 1 St.

passend für Shadowboard-Tiefe: 115 mm

Breite: 383 mm

Tiefe: 115 mm

## Technische Beschreibung

Breite	383 mm
Tiefe	115 mm
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
passend für Shadowboard-Tiefe	115 mm
Produktart	Hartschaumeinlage mit Schraubenschlüssel (Ring- und Maulschlüssel)

## Zubehör

Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 4X5 mm	610700 4X5
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 12X13 mm	610600 12X13
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 14X15 mm	610700 14X15
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 8X9 mm	610600 8X9
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 16X17 mm	610700 16X17
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 16X17 mm	610600 16X17
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 10X11 mm	610600 10X11
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 955115	952001 955115
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 14X15 mm	610600 14X15
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 6X7 mm	610700 6X7
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 4X5 mm	610600 4X5
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 8X9 mm	610700 8X9
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 6X7 mm	610600 6X7
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 10X11 mm	610700 10X11
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 18X19 mm	610700 18X19
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 18X19 mm	610600 18X19
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 12X13 mm	610700 12X13