



Akku-Bohrschrauber 4-Gang Getriebe. 18V, geeignet für Holz & Stahl, Schnellfutter Spannbereich 1,5-13, ohne Akku, Typ: 711SET



Bestelldaten

Bestellnummer	070200 711SET
GTIN	2050002046481
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

2- und 4 Gang Akku-Bohrschrauber

- Für präzise Bohr- und Schraubergebnisse.
- Elektronische Drehzahlregelung für sanftes und sicheres Anbohren und Schrauben, Rechts-/Links-Lauf.
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.
- Gute Gewichtsbalance und Ergonomie mit Softgrip-Einlagen für ermüdungsfreien Dauereinsatz.
- Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18V ProCore Akkus: COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.

Vorteil:

Patentiertes 4-Gang-Getriebe.

Lieferumfang:

Ohne Akku und Ladegerät. Umfangreiches **Profi-Gewindebohr-Set** ideal für die Metallbearbeitung.

- **QuickIN Bithalter (1/4 Zoll).**

- **QuickIN Gewindebohr-Adapter mit 2 Spannzangen.**
- **QuickIN Stecknuss-Adapter.**
- **Winkelkopf.**
- **Ladegerät und 2 x Akku.**

Hinweis:

Passende Akkus, Ladegeräte und Startersets finden Sie unter Nr. 073851 - 073866.

Technische Beschreibung

Akkukapazität	6 Ah
maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s ²
Verpackung	Transportkoffer
maximales Drehmoment weich	46 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang	400 min ⁻¹
typische Verwendung	Heavy Duty
maximale Drehzahl 2. Gang	800 min ⁻¹
Gewicht	2 kg
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
maximale Drehzahl 4. Gang	3850 min ⁻¹
maximale Drehzahl 3. Gang	1950 min ⁻¹
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	50 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	25 mm
Akkuspannung	18 V
maximales Drehmoment hart	90 Nm
Motorbauweise	Bürstenloser Motor
Herstellerbezeichnung	ASCM 18 QMSET
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Fein Typ E 18 V
Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
geeignet für Material	Holz
geeignet für Material	Stahl

Produktart	Bohrschrauber
USP1	4-Gang Getriebe. 18V
USP2	geeignet für Holz & Stahl, Schnellfutter Spannbereich 1,5-13, ohne Akku

Zubehör

Akku Li-IonHighPower Akkutyp, Akkuspannung FE18 V	073834 FE18
Zubehör für HandschrauberQuick-In Typ 711301	070208 711301
Akku Bohrschrauberohne Akku und Ladegerät Typ 71161164	070200 71161164
Akku-Starter-Set Typ 92604323	073832 92604323