

Garant**Tool24 PickOne – Mastersystem EN, Anzahl Gesamtfächer: 320****Bestelldaten**

Bestellnummer	979211 320
GTIN	4062406134150
Artikelklasse	9SA

Beschreibung**Ausführung:**

Warenausgabesystem mit innovativem Trommelsystem zur Gewährleistung einer gesicherten Einzelentnahme eines jeden Artikels. Sehr schnelle Warenentnahme durch geringe Zugriffszeiten, selbstöffnendes Fach und optisches Signal am richtigen Entnahmefach. Die Trommel des Tool24 PickOne ist mit bis zu 4 verschiedenen Fachgrößen als Standardkonfiguration erhältlich und mit einer Tragfähigkeit von über 1000 kg speziell auf den industriellen Einsatz ausgelegt. Flexible Anbringung eines Touchscreens dank beidseitig verbauter Lochwände.

Das Mastersystem kann mit zusätzlichen Erweiterungssystemen beliebig erweitert und mit allen Tool24 Hardwarevarianten kombiniert werden.

Dieser Artikel ist kompatibel mit den Hoffmann Group Connected Software-Lösungen. 2 Fachvarianten, ideal für die Ausgabe von Artikelportfolio mit ähnlichen Abmessungen, z.B. Handschuhe.

Vorteil:**Hoffmann Group Connected**

Mit diesem Artikel erwerben Sie einen Baustein für Ihre digital vernetzte Fertigung. Produktivitätssteigerungen sind im Zusammenspiel mit dem jeweiligen Softwaremodul möglich.

Lieferumfang:

Touchscreen 22 Zoll, Barcodescanner, PC inklusive Softwarepaket Basic, **Betriebssystem Englisch.**

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Die Trommel des Tool24 PickOne ist mit 4 unterschiedlichen Fachgrößen je nach Ausgabeartikelportfolio, kundenindividuell einmalig konfigurierbar. Fragen Sie Ihren Fachberater.

Die Gewichtsangaben verstehen sich ohne PC und Bildschirm.

Technische Beschreibung

Breite	1080 mm
Tiefe	875 mm
Anzahl Fach B	160
Anzahl Fach C	160
Höhe	2000 mm
Gewicht	275 kg
Tragfähigkeit je Fach	2 kg
Serie	Tool24 PickOne
Serie	Hoffmann Group Connected
Serie	Tool24 PickOne
Schnittstelle	Hoffmann Group Connected
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Warenausgabesystem