

Garant**Tool24 Locker – Mastersystem DE, Typ: 180/40****Bestelldaten**

Bestellnummer	979300 180/40
GTIN	4062406134754
Artikelklasse	9SA

Beschreibung**Ausführung:**

Warenausgabesystem mit Fächern unterschiedlicher Größe zur Gewährleistung einer gesicherten und vollständig dokumentierten Einzelentnahme. Die Fachgrößen erlauben die Einlagerung größerer Artikel und sind für das Laden von Akkus vorbereitet. Eine serienmäßige LED-Innenbeleuchtung erleichtert sowohl die Erkennung der automatisch öffnenden Fächer in dunklen Umgebungen als auch die Entnahme selbst. Die LED-Leiste entlang der Fächer unterstützt ebenfalls den Entnahme- und Befüllvorgang.

Beidseitig verbaute Lochwände ermöglichen die flexible Anbringung eines Touchmonitors bei Mastervarianten. Ebenso können Easyfix Haken und Halter sowie alle weiteren Zubehörteile für Lochwände aus unserem Katalog angebracht werden.

Das Mastersystem kann mit zusätzlichen Erweiterungssystemen beliebiger Tool24 Hardwarevarianten erweitert und kombiniert werden.

Dieser Artikel ist kompatibel mit den Hoffmann Group Connected Software-Lösungen.

Einzelausgabesystem mit 40 Fächern für kleinere Artikel.

Vorteil:**Hoffmann Group Connected**

Mit diesem Artikel erwerben Sie einen Baustein für Ihre digital vernetzte Fertigung.

Produktivitätssteigerungen sind im Zusammenspiel mit dem jeweiligen Softwaremodul möglich.

Verwendung:

Automatisches Einzelausgabesystem zur Lagerung und Verwaltung auch sperriger Artikel, wie z.B. größere PSA, Elektro- und Handwerkzeuge oder unsere Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX®.

Bestückung:

Anzahl Fächer × Höhe in mm: 32 × 140; 8 × 220

Lieferumfang:

Mastersystem DE mit Touchscreen 22 Zoll, Barcodescanner, PC inklusive Softwarepaket Basic.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Sämtliche Fächer sind für die Durchführung einer Stromversorgung über den Technischacht vorbereitet. Der Anschluss individueller Ladevorrichtungen ist durch den Kunden umzusetzen. Die Gewichtsangaben in den technischen Daten verstehen sich für Schränke des Erweiterungssystems, also ohne PC und Bildschirm.

Fächer mit Sichtfenster, individuelle Farben und Abmessungen (Fachgrößen, Schrankbreiten und -tiefen) sind möglich.

Bitte sprechen Sie Ihren Fachberater an!

Technische Beschreibung

Höhe	1965 mm
Gewicht	275 kg
Tiefe	500 mm
Breite	1100 mm
Anzahl Fächer	40
Tragfähigkeit je Fach	25 kg
Fach Nutztiefe	450 mm
Fach Nutzhöhe (1)	140 mm
Fach Nutzhöhe (2)	220 mm
Fach Nutzbreite	180 mm
Serie	Tool24 Locker
Serie	Hoffmann Group Connected
Serie	Tool24 Locker
Schnittstelle	Hoffmann Group Connected
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktart

Warenausgabesystem