

Schraubendreher-Bits-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 69



Bestelldaten

Bestellnummer	954751 69
GTIN	4062406162641
Artikelklasse	91A

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. **Deckschicht anthrazit**, die darunterliegende **Kontrastfarbe grau** signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954751: 1 St.

HOLEX 6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Nr. 631020 Gr. 6; 7; 8; 9; 10; 11: je 1 St.

GARANT Bits-Sortiment 61-teilig Nr. 676040: 1 St.

GARANT Magazin-Schraubendreherhalter Nr. 676663 Gr. 10: 1 St.

HOLEX Adapter mit 1/4 Zoll C 6,3 6-kant-Schaft Nr. 676950 Gr. 4/4: 1 St.

Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll

Breite: 150 mm

Tiefe: 200 mm

Breite in G: 6

Tiefe in G: 8

Technische Beschreibung

Anzahl der Werkzeuge	69
Anzahl Werkzeuge	69

Tiefe	200 mm
Breite	150 mm
Breite in G	6
Tiefe in G	8
Gewicht	0,699 kg
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
Füllgrad einer Schublade in G	6×8
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Produktart	Hartschaumeinlage

Zubehör

Adapter mit 1/4 Zoll C 6,3 6-kant-Schaft Typ 4/4	676950 4/4
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 11 mm	631020 11
Magazin-Schraubendreherhalter mit 1/4 Zoll Bits mit Magnet Klängenlänge 10 mm	676663 10
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 7 mm	631020 7
Bits-Sortiment 61-teilig	676040
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 954751	952001 954751
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 10 mm	631020 10
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 8 mm	631020 8
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 9 mm	631020 9
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 6 mm	631020 6