

Garant**CNC-Transportwagen mit Vollgummi-Rädern, Nutzbreite: 627mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	970046 627
GTIN	4062406163129
Artikelklasse	91L

Beschreibung**Ausführung:**

Chassis und Aufbau aus Stahlblech mit Seitenwänden im 25-mm-Raster gelocht, zum Einbau von Trägerschienen und Werkzeugträgern. Je 2 kugelgelagerte Bock- und (feststellbare) Lenkrollen (Ø 160 mm) und 4 große Schiebegriffe sorgen für ein allseitiges sicheres Handling im Werkstattbereich. Inklusive Stahlblechablage (LxBxT 150x452x30 mm).

Lieferumfang:

Transportwagen mit 2 Seitenwänden, mit Schiebegriff und Vollgummi-Rädern.

Lackierung:

Chassis und Seitenwände anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Passende Trägerschienen für GARANT Tool-UNIT Werkzeugträger finden Sie unter Nr. 970110, GARANT Tool-UNIT unter Nr. 971000. Passende Werkzeugträger unter Nr. 970125 bzw. Nr. 970130.

Technische Beschreibung

Höhe	1200 mm
Nutzbreite	627 mm

maximale Tragfähigkeit	400 kg
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Tiefe	800 mm
Anzahl Trägerschienen (pro Seite)	2
Grundfläche Breite	675 mm
Breite	675 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Grundfläche Tiefe	800 mm
Material Rad	Vollgummi
Rad-Ø	160 mm
Anzahl Werkzeugträger (pro Seite)	4
Materialstärke	0,9 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	CNC-Transportwagen

Zubehör

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte HSK63	970130 HSK63
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte C6	970130 C6
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte SK40	970130 SK40
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte C8	970130 C8
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte VDI20	970130 VDI20
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte HSK100	970130 HSK100
	970110 627

Trägerschiene für Tool-UNIT Werkzeugträger Breite 627 mm

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte 0

970130 0

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte VDI30

970130 VDI30

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte SK30

970130 SK30

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte C4

970130 C4

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte VDI40

970130 VDI40

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte HSK80

970130 HSK80

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte HSK40

970130 HSK40

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte HSK50

970130 HSK50

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte SK50

970130 SK50

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte C5

970130 C5