

**Garant****Transportwagen mit PU-Rädern, Nutzbreite mm / Modell: 627/A****Bestelldaten**

Bestellnummer	970011 627/A
GTIN	4062406163143
Artikelklasse	91L

**Beschreibung****Ausführung:**

Stabiles Chassis mit je 2 kugelgelagerten Bock- und (feststellbaren) Lenkrollen (Ø 160 mm). Die Holme werden formschlüssig mit dem Chassis und Schiebegriff verschraubt. Seitenwände im 25-mm-Raster gelocht, zum Einbau von Trägerschiene und Werkzeugträger.

**Lieferumfang:**

Transportwagen mit 2 Seitenwänden, mit Schiebegriff und PU-Rädern.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Seitenwände anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Passende Trägerschienen für GARANT Tool-UNIT Werkzeugträger finden Sie unter Nr. 970110, GARANT Tool-UNIT unter Nr. 971000. Passende Werkzeugträger unter Nr. 970125 bzw. Nr. 970130.

**Technische Beschreibung**

Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Anzahl Trägerschienen (1 Ebene)	3
Grundfläche Breite	675 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2

Breite	675 mm
Material Rad	PU
Rad-Ø	160 mm
Anzahl Werkzeugträger (1 Ebene)	5
Grundfläche Tiefe	800 mm
Höhe	925 mm
Tiefe	800 mm
Modell	A
maximale Tragfähigkeit	400 kg
Nutzbreite	627 mm
Materialstärke	1,2 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	CNC-Transportwagen

## Zubehör

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte C6	970130 C6
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte HSK100	970130 HSK100
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte C5	970130 C5
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte HSK50	970130 HSK50
Ablage mit Deckel für System-Transportwagen Breite 627 mm	970175 627
Trägerschiene für Tool-UNIT Werkzeugträger Breite 627 mm	970110 627
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte VDI40	970130 VDI40

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte C4	970130 C4
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte HSK63	970130 HSK63
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte C8	970130 C8
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte VDI30	970130 VDI30
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte 0	970130 0
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte SK40	970130 SK40
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte HSK40	970130 HSK40
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte HSK80	970130 HSK80
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte VDI20	970130 VDI20
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte SK30	970130 SK30
Ablage für System-Transportwagen Breite 627 mm	970170 627
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte SK50	970130 SK50