

Garant**Transportwagen mit Vollgummi-Rädern, Nutzbreite mm / Modell: 452/A****Bestelldaten**

Bestellnummer	970016 452/A
GTIN	4062406163167
Artikelklasse	91L

Beschreibung**Ausführung:**

Stabiles Chassis mit je 2 kugelgelagerten Bock- und (feststellbaren) Lenkrollen (Ø 160 mm). Die Holme werden formschlüssig mit dem Chassis und Schiebegriff verschraubt. Seitenwände im 25-mm-Raster gelocht, zum Einbau von Trägerschiene und Werkzeugträger.

Lieferumfang:

Transportwagen mit 2 Seitenwänden, mit Schiebegriff und Vollgummi-Rädern.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Seitenwände anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Passende Trägerschienen für GARANT Tool-UNIT Werkzeugträger finden Sie unter Nr. 970110, GARANT Tool-UNIT unter Nr. 971000. Passende Werkzeugträger unter Nr. 970125 bzw. Nr. 970130.

Technische Beschreibung

Anzahl Trägerschienen (1 Ebene)	3
Rad-Ø	160 mm
Grundfläche Breite	500 mm
Modell	A

Breite	500 mm
Höhe	925 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Grundfläche Tiefe	800 mm
Tiefe	800 mm
Material Rad	Vollgummi
Anzahl Werkzeugträger (1 Ebene)	5
maximale Tragfähigkeit	400 kg
Nutzbreite	452 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Materialstärke	1,2 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	CNC-Transportwagen

Zubehör

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte C8	970125 C8
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte HSK100	970125 HSK100
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte HSK80	970125 HSK80
Trägerschiene für Tool-UNIT Werkzeugträger Breite 452 mm	970110 452
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte VDI30	970125 VDI30
Ablage mit Deckel für System-Transportwagen Breite 452 mm	970175 452
Ablage für System-Transportwagen Breite 452 mm	970170 452
	970125 C5

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte C5

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte VDI40

970125 VDI40

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte SK50

970125 SK50

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte SK30

970125 SK30

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte C6

970125 C6

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte HSK50

970125 HSK50

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte HSK40

970125 HSK40

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte VDI20

970125 VDI20

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte SK40

970125 SK40

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte C4

970125 C4

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte HSK63

970125 HSK63

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte 0

970125 0