



## Akku-Exzentrerschleifer mit Akku, Typ: M18BOS125



### Bestelldaten

Bestellnummer	077319 M18BOS125
GTIN	4058546221744
Artikelklasse	03L

### Beschreibung

#### Ausführung:

**M18 Akku-Exzentrerschleifer** 6-stufige Geschwindigkeitsvoreinstellung für materialgerechte Abtragsleistung. Staubbox mit integriertem Filter. 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm. 8-Loch-Schleifteller für effiziente Absaugung.

#### Lieferumfang:

Inklusive 2x5,0 Ah Li-Ionen Akku, Staubbeutel, Absaugadapter, Erweiterungsadapter, 2x Schleifpapier.

#### Hinweis:

Passende Schleifscheibe 8-fach gelocht Artikel Nr. 567745 und ABRANET Artikel Nr. 567802.

### Technische Beschreibung

Schwingzahl	14000 - 24000 min <sup>-1</sup>
Schwingkreishub	2,4 mm
Herstellerbezeichnung	M18BOS125-502B
Schleifteller-Ø	125 mm
Gewicht	1,6 kg
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V

Akkuspannung	18 V
Energieversorgung	Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkukapazität	5 Ah
Akkuart	Lithium-Ion
Verpackung	Transportkoffer
Produktart	Exzentrerschleifer

## Zubehör

Li-Ion System M18B2 Akkutyp MB18	073827 MB18
Li-Ion AkkuHigh Output™ Akkutyp MHB8	073810 MHB8
Li-Ion AkkuHigh Output™ Akkutyp MHB55	073809 MHB55
Akku-Starter-Set Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-Ion AkkuHigh Output™ Akkutyp MHB3	073808 MHB3
Li-Ion System M18B5 Akkutyp MB18	073816 MB18
Akku-Starter-SetHigh Output™ Akkutyp M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Akku-Starter-SetHigh Output™ Typ M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Li-Ion AkkuHigh Output™ Akkutyp MHB12	073811 MHB12
Akku-Starter-SetHigh Output™ Typ M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Akku-Starter-SetHigh Output™ Typ M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 8fach Körnung 120	567745 120
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 8fach Körnung 180	567745 180
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 8fach Körnung 240	567745 240
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 8fach Körnung 320	567745 320
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 8fach Körnung 40	567745 40
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 8fach Körnung 400	567745 400
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 8fach Körnung 60	567745 60
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 8fach Körnung 600	567745 600

Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 8fach Körnung 80	567745 80
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 8fach Körnung 800	567745 800