



Automatik-Schweißmaske optrel® expert-Serie, Typ: E650



Bestelldaten

Bestellnummer	097951 E650
GTIN	
Artikelklasse	09U

Beschreibung

Ausführung:

Die Schweißmaske E684 mit stufenloser Schutzstufeneinstellung, perfekter Sicht und Farbechtheit im gesamten Sichtbereich, eignet sich besonders für das Überkopfschweißen. Mit individuell einstellbarem **Erfassungswinkel** und **Anpassungsmöglichkeit der Empfindlichkeitsstufe** an die Arbeitsumgebung. Mit **Öffnungsverzögerung** für ein langsames Aufhellen nach dem Dunkelzustand. **Zusätzlicher Schleifmodus**. Mit **Dämmerungsfunktion** für einen fließenden Übergang von dunkel zu hell.

- **Dunkle Schutzstufen: 5 - 13 mit HD Sichtfeld. Stufenlos einstellbar mittels Drehknopf**
- **Hellstufe: 4**
- **Mit Lithium 3 V Batterie (Lebensdauer 3.000 Stunden)**
- **Ersatzbatterie: Nr. 081560 CR2032**
- **Farbe: silber**
- **Sichtfeld Schweißfilter: 50 x 100 mm**

Leistungsfähige und **komfortable Automatikschweißmaske** mit externem Einstellgerät.

- **Dunkle Schutzstufen: 9 - 13. Stufenlos einstellbar**
- **Hellstufe: 4**
- **Mit Lithium 3 V Batterie (Lebensdauer 2.500 Stunden)**
- **Ersatzbatterie: Nr. 081560 CR2032**
- **Farbe: bordeaux**

· Sichtfeld Schweißfilter: 50 x 100 mm

Individuelle **Anpassung der Empfindlichkeitsstufe** an die Arbeitsumgebung. Mit **Öffnungsverzögerung** für ein langsames Aufhellen nach dem Dunkelzustand. **Zusätzlicher Schleifmodus.**

Verwendung:

MIG- / MAG-, Elektroden-, WIG-, Plasma-Schweißen MIG- / MAG-, Elektroden-, WIG-, Plasma-Schweißen

Norm:

EN 175; EN 379; EN 166

Lieferumfang:

1 äußere Vorsatzscheibe, 1 Aufbewahrungstasche. inkl. zwei Ersatzvorsatzscheiben

Technische Beschreibung

Schaltzeit von dunkel zu hell	100 - 350 ms
Schaltzeit von hell zu dunkel	0,18 ms
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Klassifizierung gemäß EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Typ	E650
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Farbe	schwarz
Produktart	Schweißmaske