



Parallelunterlagen-Satz, Länge: 125mm



Bestelldaten

Bestellnummer	366704 125
GTIN	4045197761200
Artikelklasse	32D

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX – Standardausführung. Höhen- und Paarungstoleranz 0,01 mm. Aufbewahrt in Holzbox (wie auf der Abbildung). Härte: 60 HRC.

Paarweise feingeschliffen.

Verwendung:

Bei Präzisionsarbeiten zur parallelen Aufnahme von Werkstücken in Schraubstöcken oder Vorrichtungen.

Inhalt:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Hinweis:

Gr. 125 – 200: 1 mm steigend; alle Abmessungen außer 9 mm erreichbar.
Ersatz-Halter siehe Ersatzteilliste.

Technische Beschreibung

Länge	125 mm
Anzahl Leisten	24 Paar

Produktart

Parallel-Unterlagen

Zubehör

Parallelunterlagen-Einzelpaar für 366702 / 6704 Gr. 125
BreitexHöhe 14X42 mm

366711 14X42

Ersatz-Holzkasten für Parallelunterlagen Typ S2

366754 S2

Parallelunterlagen-Einzelpaar für 366702 / 6704 Gr. 125
BreitexHöhe 12X40 mm

366711 12X40

Parallelunterlagen-Einzelpaar für 366702 / 6704 Gr. 125
BreitexHöhe 12X15 mm

366711 12X15

Parallelunterlagen-Einzelpaar für 366702 / 6704 Gr. 125
BreitexHöhe 12X35 mm

366711 12X35

Parallelunterlagen-Einzelpaar für 366702 / 6704 Gr. 125
BreitexHöhe 12X20 mm

366711 12X20

Parallelunterlagen-Einzelpaar für 366702 / 6704 Gr. 125
BreitexHöhe 14X17 mm

366711 14X17

Parallelunterlagen-Einzelpaar für 366702 / 6704 Gr. 125
BreitexHöhe 10X18 mm

366711 10X18

Parallelunterlagen-Einzelpaar für 366702 / 6704 Gr. 125
BreitexHöhe 10X38 mm

366711 10X38

Parallelunterlagen-Einzelpaar für 366702 / 6704 Gr. 125
BreitexHöhe 10X13 mm

366711 10X13

Parallelunterlagen-Einzelpaar für 366702 / 6704 Gr. 125
BreitexHöhe 14X22 mm

366711 14X22

Parallelunterlagen-Einzelpaar für 366702 / 6704 Gr. 125
BreitexHöhe 8X11 mm

366711 8X11

Parallelunterlagen-Einzelpaar für 366702 / 6704 Gr. 125
BreitexHöhe 8X16 mm

366711 8X16

Parallelunterlagen-Einzelpaar für 366702 / 6704 Gr. 125
BreitexHöhe 8X21 mm

366711 8X21

Parallelunterlagen-Einzelpaar für 366702 / 6704 Gr. 125
BreitexHöhe 14X27 mm

366711 14X27

Parallelunterlagen-Einzelpaar für 366702 / 6704 Gr. 125 BreitexHöhe 8X36 mm	366711 8X36
Parallelunterlagen-Einzelpaar für 366702 / 6704 Gr. 125 BreitexHöhe 14X37 mm	366711 14X37
Parallelunterlagen-Einzelpaar für 366702 / 6704 Gr. 125 BreitexHöhe 10X23 mm	366711 10X23
Parallelunterlagen-Einzelpaar für 366702 / 6704 Gr. 125 BreitexHöhe 10X28 mm	366711 10X28
Parallelunterlagen-Einzelpaar für 366702 / 6704 Gr. 125 BreitexHöhe 14X32 mm	366711 14X32
Parallelunterlagen-Einzelpaar für 366702 / 6704 Gr. 125 BreitexHöhe 8X26 mm	366711 8X26
Parallelunterlagen-Einzelpaar für 366702 / 6704 Gr. 125 BreitexHöhe 12X30 mm	366711 12X30
Parallelunterlagen-Einzelpaar für 366702 / 6704 Gr. 125 BreitexHöhe 10X33 mm	366711 10X33
Parallelunterlagen-Einzelpaar für 366702 / 6704 Gr. 125 BreitexHöhe 12X25 mm	366711 12X25
Parallelunterlagen-Einzelpaar für 366702 / 6704 Gr. 125 BreitexHöhe 8X31 mm	366711 8X31