

DYMO**Beschriftungsgerät, Typ: XTL500****Bestelldaten**

Bestellnummer	085500 XTL500
GTIN	3501178733099
Artikelklasse	08U

Beschreibung**Ausführung:**

Robuste, mobile Beschriftungsgeräte zur schnellen Herstellung selbstklebender Kunststoff-Etiketten. Dauerhafter Thermotransferdruck. Einstellbarer Bandvor- und Bandnachlauf. Energieversorgung über wiederaufladbaren **Li-Ionen Akku**, Netz-Ladegerät. Einfache Textbearbeitung mithilfe von Schnellzugriffstasten. **Intuitive, schnelle, Touchscreen-Bedienung**, realitätsgetreue Etikettenvorschau, **Vielzahl an hinterlegten Label-Vorlagen**, Bilder und Symbole für perfekte Formate, stoßfeste Gummiummantelung.

Robuster Industrie-Etikettendrucker zur einfachen Beschriftung von Kabeln, Schaltfeldern, Regalen, etc. **Direktzugriffstasten** für häufig verwendete Zeichen der Elektrotechnik.

Verwendung:

Die Etiketten haften auf fast allen glatten und fettfreien Oberflächen.

Lieferumfang:

Inklusive Schriftband schwarz auf weiß und Bedienungsanleitung. DYMO XTL™ 500-Beschriftungsgerät, Koffer, Ladeadapter, USB-Kabel, Li-Ionen Akku, 1 × Allzweck-Vinyl-Patrone 54 mm × 7 m, 1 × Lamierte Kabeletiketten 38 mm × 39 mm, Schwarz auf Weiß, 150 Etiketten, Anleitung, Software-Download-Karte.

Hinweis:

- **Verschiedene Sprachversionen sind einstellbar.**
- **Mit deutschem Tastenlayout ab Lager, Tastatur französisch kurzfristig lieferbar.**

Technische Beschreibung

Typ	XTL
Anzahl Schriftstile	15
Bandabschneider Ausführung	automatisch
Schriftfarbe	schwarz
Anzahl Textzeilen	1 - 27
Anzahl sichtbare Zeichen im Display	48
Länge	269 mm
Anzahl verfügbare Zeichen/Symbole	150
Tastaturlayout	QWERTZ
maximale Schrifthöhe	50 mm
passende Schriftbandkassette	XTL
Anzahl Schriftgrößen	15
Netzadapter	inklusive
mögliche Schriftbandbreiten	6; 9; 12; 19; 24; 38; 54 mm
Breite	160 mm
Anzahl Schriftbreiten	2
Besonderheit	Etikettenspeicher
Gewicht inklusive Akku	1996 g
Anzahl enthaltener Akkus	1
Akkuart	Lithium-Ion
Höhe	121 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Herstellerbezeichnung	Dymo XTL 500
Produktart	Beschriftungsgerät

Zubehör

Schriftbandkassette 12 mm x 7 m Vinyl Typ W

085562 W