

**Messerkopf-Verlängerung kurz, Dorn-Ø d1: 16mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 301105 16     |
| GTIN          | 4045197778420 |
| Artikelklasse | 32B           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Aufnahmezapfen, Bohrung und Anlageflächen am Bund geschliffen.

**Verwendung:**

Zur flexiblen Verlängerung von Messerkopfaufnahmen. Preisgünstige Variante zu teuren Sonderanfertigungen. 3 mögliche Einsatzmöglichkeiten: kurze (45 mm) oder lange (70 mm) Verlängerung bzw. maximal Kombination von zwei kurzen Verlängerungen (2×45 mm).

**Lieferumfang:**

Inklusive passender Fräseranzugsschraube.

**Sonderzubehör:**

Spezialschlüssel Nr. 309840.

Ersatzschraube Nr. 301107.

**Technische Beschreibung**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gesamtlänge L         | 45 mm    |
| Dorn-Ø d <sub>1</sub> | 16 mm    |
| Außen-Ø D             | 38 mm    |
| A                     | 17 mm    |
| Norm                  | DIN 6357 |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm       |
| Produktart          | Verlängerung |

## Zubehör

|   |           |
|---|-----------|
| Spezialschlüssel für Dorn-Ø 40 mm                             | 309840 40 |
| Anzugsschraube für Verlängerung 2 × 45 mm für Dorn-Ø D1 32 mm | 301109 32 |
| Spezialschlüssel für Dorn-Ø 16 mm                             | 309840 16 |
| Spezialschlüssel für Dorn-Ø 60 mm                             | 309840 60 |
| Anzugsschraube für Verlängerung 2 × 45 mm für Dorn-Ø D1 27 mm | 301109 27 |
| Anzugsschraube für Verlängerung 45 mm für Dorn-Ø D1 16 mm     | 301107 16 |
| Spezialschlüssel für Dorn-Ø 22 mm                             | 309840 22 |
| Anzugsschraube für Verlängerung 45 mm für Dorn-Ø D1 40 mm     | 301107 40 |
| Anzugsschraube für Verlängerung 45 mm für Dorn-Ø D1 22 mm     | 301107 22 |
| Spezialschlüssel für Dorn-Ø 50 mm                             | 309840 50 |
| Anzugsschraube für Verlängerung 2 × 45 mm für Dorn-Ø D1 16 mm | 301109 16 |
| Anzugsschraube für Verlängerung 45 mm für Dorn-Ø D1 27 mm     | 301107 27 |
| Anzugsschraube für Verlängerung 45 mm für Dorn-Ø D1 32 mm     | 301107 32 |
| Spezialschlüssel für Dorn-Ø 13 mm                             | 309840 13 |
| Spezialschlüssel für Dorn-Ø 27 mm                             | 309840 27 |
| Anzugsschraube für Verlängerung 2 × 45 mm für Dorn-Ø D1 22 mm | 301109 22 |
| Anzugsschraube für Verlängerung 2 × 45 mm für Dorn-Ø D1 40 mm | 301109 40 |

Sicherungsschraube für Verlängerung für Dornlänge L 45  
mm

301111 45

Spezialschlüssel für Dorn-Ø 32 mm

309840 32