

**Messerkopf-Verlängerung kurz, Dorn-Ø d1: 27mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	301105 27
GTIN	4045197778444
Artikelklasse	32B

**Beschreibung****Ausführung:**

Aufnahmezapfen, Bohrung und Anlageflächen am Bund geschliffen.

**Verwendung:**

Zur flexiblen Verlängerung von Messerkopfaufnahmen. Preisgünstige Variante zu teuren Sonderanfertigungen. 3 mögliche Einsatzmöglichkeiten: kurze (45 mm) oder lange (70 mm) Verlängerung bzw. maximal Kombination von zwei kurzen Verlängerungen (2×45 mm).

**Lieferumfang:**

Inklusive passender Fräseranzugsschraube.

**Sonderzubehör:**

Spezialschlüssel Nr. 309840.

Ersatzschraube Nr. 301107.

**Technische Beschreibung**

Dorn-Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Außen-Ø D	60 mm
Gesamtlänge L	45 mm
A	21 mm
Norm	DIN 6357

Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Produktart	Verlängerung

## Zubehör

Spezialschlüssel für Dorn-Ø 50 mm	309840 50
Anzugsschraube für Verlängerung 45 mm für Dorn-Ø D1 27 mm	301107 27
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 16 mm	309840 16
Anzugsschraube für Verlängerung 2 × 45 mm für Dorn-Ø D1 16 mm	301109 16
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 40 mm	309840 40
Sicherungsschraube für Verlängerung für Dornlänge L 45 mm	301111 45
Anzugsschraube für Verlängerung 2 × 45 mm für Dorn-Ø D1 32 mm	301109 32
Anzugsschraube für Verlängerung 45 mm für Dorn-Ø D1 40 mm	301107 40
Anzugsschraube für Verlängerung 2 × 45 mm für Dorn-Ø D1 27 mm	301109 27
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 60 mm	309840 60
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 13 mm	309840 13
Anzugsschraube für Verlängerung 45 mm für Dorn-Ø D1 16 mm	301107 16
Anzugsschraube für Verlängerung 45 mm für Dorn-Ø D1 32 mm	301107 32
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 22 mm	309840 22
Anzugsschraube für Verlängerung 45 mm für Dorn-Ø D1 22 mm	301107 22
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 27 mm	309840 27
Anzugsschraube für Verlängerung 2 × 45 mm für Dorn-Ø D1 22 mm	301109 22

Spezialschlüssel für Dorn-Ø 32 mm

309840 32

Anzugsschraube für Verlängerung 2 × 45 mm für Dorn-Ø  
D1 40 mm

301109 40