

**Messerkopf-Verlängerung kurz, Dorn-Ø d1: 40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	301105 40
GTIN	4045197778468
Artikelklasse	32B

Beschreibung**Ausführung:**

Aufnahmezapfen, Bohrung und Anlageflächen am Bund geschliffen.

Verwendung:

Zur flexiblen Verlängerung von Messerkopfaufnahmen. Preisgünstige Variante zu teuren Sonderanfertigungen. 3 mögliche Einsatzmöglichkeiten: kurze (45 mm) oder lange (70 mm) Verlängerung bzw. maximal Kombination von zwei kurzen Verlängerungen (2×45 mm).

Lieferumfang:

Inklusive passender Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Spezialschlüssel Nr. 309840.

Ersatzschraube Nr. 301107.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	45 mm
Außen-Ø D	89 mm
Dorn-Ø d ₁	40 mm
A	27 mm
Norm	DIN 6357

Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Produktart	Verlängerung

Zubehör

Spezialschlüssel für Dorn-Ø 32 mm	309840 32
Anzugsschraube für Verlängerung 45 mm für Dorn-Ø D1 16 mm	301107 16
Anzugsschraube für Verlängerung 45 mm für Dorn-Ø D1 32 mm	301107 32
Anzugsschraube für Verlängerung 45 mm für Dorn-Ø D1 40 mm	301107 40
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 22 mm	309840 22
Anzugsschraube für Verlängerung 2 × 45 mm für Dorn-Ø D1 22 mm	301109 22
Anzugsschraube für Verlängerung 2 × 45 mm für Dorn-Ø D1 27 mm	301109 27
Anzugsschraube für Verlängerung 45 mm für Dorn-Ø D1 22 mm	301107 22
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 60 mm	309840 60
Anzugsschraube für Verlängerung 2 × 45 mm für Dorn-Ø D1 32 mm	301109 32
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 50 mm	309840 50
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 16 mm	309840 16
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 13 mm	309840 13
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 27 mm	309840 27
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 40 mm	309840 40
Anzugsschraube für Verlängerung 45 mm für Dorn-Ø D1 27 mm	301107 27
Anzugsschraube für Verlängerung 2 × 45 mm für Dorn-Ø D1 40 mm	301109 40
	301111 45

Sicherungsschraube für Verlängerung für Dornlänge L 45 mm

Anzugsschraube für Verlängerung 2 × 45 mm für Dorn-Ø D1 16 mm

301109 16