



Wartungs-Werkzeugsortiment, 35-teilig



Bestelldaten

Bestellnummer	680370
GTIN	4013288178336
Artikelklasse	63H

Beschreibung

Ausführung:

Kompaktes Werkzeugsortiment mit den wichtigsten Werkzeugen für Wartungsarbeiten im Innen- und Außenbereich.

Inhalt:

Kraftform-Handgriff, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 667411 Gr. 1
 Schlitz-Schraubendreherklingen, VDE-isoliert: je 1 St. Gr. 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 mm
 Schraubendreherklingen für Phillips, VDE-isoliert: je 1 St. Gr. 1; 2
 Pozidriv-Schraubendreherklingen, VDE-isoliert: je 1 St. Gr. 1; 2
 Schraubendreherklingen für Torx®, VDE-isoliert: je 1 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX25
 Pozidriv-BITS C 6,3: je 1 St. Nr. 675320 Gr. 1/25; 2/25
 6-kant BITS C 6,3: je 1 St. Nr. 675240 Gr. 3; 4; 5; 6
 BITS für Torx® C 6,3: 1 St. Nr. 675340 Gr. TX25
 1/4 Zoll Bithalter mit Magnet: 1 St.
 1/4 Zoll Steckschlüsseleinsätze 6-kant: je 1 St. Gr. 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
 1/4 Zoll Verlängerung: 1 St. Gr. 75 mm
 1/4 Zoll Kupplungsschaft: 1 St.
 1/4 Zoll Feinzahnknarre „Zyklop Speed“: 1 St. Nr. 632390
 Schraubhalter: 1 St. Nr. 666425 Gr. 2
 Spannungsprüfer: 1 St. Nr. 665030 Gr. 3
 Doppelmaulschlüssel „Joker“: 1 St. Gr. 10x13 mm

Hinweis:

Lieferung erfolgt bestückt in Textilfalttasche.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	Kraftform Kompakt W1 Wartung
Anzahl Teile	35
Produktart	Werkzeugsortiment

Zubehör

Spannungsprüfer Schneidenbreite 3 mm	665030 3
Kraftformheft VDE einzeln Typ 1	667411 1
Bit für Sechskant, 1/4 ZollHex-Plus-Profil Sechskant 3 mm	675240 3
Feinzahnknarre „Zyklop Speed“ umschaltbar, 1/4 Zoll mit Schwenkkopf und Auswerfer	632390
Bit für Sechskant, 1/4 ZollHex-Plus-Profil Sechskant 5 mm	675240 5
Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 1/25 mm	675320 1/25
Bit für Sechskant, 1/4 ZollHex-Plus-Profil Sechskant 6 mm	675240 6
Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 2/25 mm	675320 2/25
Schraubenhalter Typ 2	666425 2
Bit für Torx®, 1/4 Zoll Torx®-Profil TX25	675340 TX25
Bit für Sechskant, 1/4 ZollHex-Plus-Profil Sechskant 4 mm	675240 4