



Elektriker-Competence Werkzeugkoffer XL 80-teilig



Bestelldaten

Bestellnummer	680520
GTIN	4010995405236
Artikelklasse	63K

Beschreibung

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz (bezieht sich auf den Koffer).

Verwendung:

Umfangreiches Elektriker Werkzeugsortiment in einem schlagfesten Koffer aus Polypropylen mit Tragegurt.

Inhalt:

Steckschlüssel mit Kunststoffheft VDE: je 1 St. Gr. 5,5; 7; 8; 10 mm

VDE-Schraubendreher Schlitz: je 1 St. Gr. 3,5; 4; 5,5; 6,5

VDE-Schraubendreher PH: je 1 St. Gr. 1; 2

VDE-Schraubendreher PZ: je 1 St. Gr. 1; 2

VDE-PlusMinus Schraubendreher PH-Schlitz: je 1 St. Gr. 1; 2

VDE-PlusMinus Schraubendreher PZ-Schlitz: je 1 St. Gr. 1; 2

Spannungsprüfer bis 250 V: 1 St. Gr. 3

VDE Bit-Magazinhalter LiftUp gemischt, Schlitz; PH; PZ: 7-teilig

VDE TriCut Installationszange: 1 St.

VDE BiCut Hochleistungsseitenschneider: 1 St.

VDE Kombizange: 1 St. Gr. 180 mm

VDE Seitenschneider: 1 St. Gr. 180 mm

VDE Flachrundzange gerade: 1 St. Gr. 200 mm

VDE Flachrundzange gebogen: 1 St. Gr. 200 mm
VDE Wasserpumpenzange: 1 St. Gr. 250 mm
Volt Detector 230 – 1000 V AC: 1 St.
Automatische Abisolierzange: 1 St. Gr. 0,2 – 6,0 mm²
Crimpzange für Aderendhülsen: 1 St. Gr. 0,14 – 14 mm²
Abmantelmesser für Kabel: 1 St. Gr. 4 – 28 mm
Feinmechaniker Seitenschneider: 1 St. Gr. 125 mm
Bit-Sortiment gemischt, Schlitz; PH; PZ; für Torx®: 1 St. 31-teilig
Sechskant-Kugelkopf-Winkelschraubendreher Satz: je 1 St. Gr. 1,5 – 10 mm 9-teilig
Schraubendreher Schlitz: 1 St. Gr. 12
Schaltschrankschlüssel: 1 St.
Kunststoff-Gliedermaßstab: 1 St.
Wasserwaage, ABS-Kunststoff: 1 St. Gr. 200 mm

Lieferumfang:

VDE Steckschlüssel-Schraubendreher: Je 1 St. Gr. 5,5; 7; 8; 10 mm
VDE-Schraubendreher Schlitz: Je 1 St. Gr. 3,5; 4; 5,5; 6,5
VDE-Schraubendreher PH: Je 1 St. Gr. 1; 2
VDE-Schraubendreher PZ: Je 1 St. Gr. 1; 2
VDE-PlusMinus Schraubendreher PH-Schlitz: Je 1 St. Gr. 1; 2
VDE-PlusMinus Schraubendreher PZ-Schlitz: Je 1 St. Gr. 1; 2
Spannungsprüfer bis 250 V: 1 St. Gr. 3
VDE Bit-Magazinhalter LiftUp gemischt, Schlitz; PH; PZ: 7-teilig
VDE TriCut Installationszange: 1 St.
VDE BiCut Hochleistungsseitenschneider: 1 St.
VDE Kombizange: 1 St. Gr. 180 mm
VDE Seitenschneider: 1 St. Gr. 180 mm
VDE Flachrundzange gerade: 1 St. Gr. 200 mm
VDE Flachrundzange gebogen: 1 St. Gr. 200 mm
VDE Wasserpumpenzange: 1 St. Gr. 250 mm
Volt Detector 230 – 1000 V AC: 1 St.
Automatische Abisolierzange: 1 St. Gr. 0,2 – 6,0 mm²
Crimpzange für Aderendhülsen: 1 St. Gr. 0,14 – 14 mm²
Abmantelmesser für Kabel: 1 St. Gr. 4 – 28 mm
Feinmechaniker Seitenschneider: 1 St. Gr. 125 mm
Bit-Sortiment gemischt, Schlitz; PH; PZ; für Torx®: 1 St. 31-teilig
Sechskant-Kugelkopf-Winkelschraubendreher Satz: 9-teilig (Gr. 1,5 – 10 mm)
Schraubendreher Schlitz: 1 St. Gr. 12
Schaltschrankschlüssel: 1 St.
Kunststoff-Gliedermaßstab: 1 St.
Wasserwaage, ABS-Kunststoff: 1 St. Gr. 200 mm

Hinweis:**Lieferung erfolgt unbestückt.**

IP-Schutzart: IP 67
Länge: 510 mm

Breite: 419 mm
Höhe: 215 mm

Technische Beschreibung

Breite	419 mm
Länge	510 mm
Höhe	215 mm
IP-Schutzart	IP 67
Anzahl Teile	80