Wera

Schraubendreher-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 11

Bestelldaten

Bestellnummer	953438 11
GTIN	2050002011816
Artikelklasse	91A

Beschreibung

Ausführung:
Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. **Deckschicht anthrazit,** die darunterliegende **Kontrastfarbe grau** signalisiert fehlende Werkzeuge.
Lieferumfang:
Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953438: 1 St.
WERA Schraubendreher für Schlitz Nr. 662200 Gr. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: je 1 St.
WERA Schraubendreher für Phillips Nr. 668260 Gr. 0; 1; 2; 3: je 1 St.

Technische Beschreibung

Tiefe	500 mm
Anzahl der Werkzeuge	11
Breite in G	8
Anzahl Werkzeuge	11
Breite	200 mm
Tiefe in G	20
Gewicht	0,846 kg
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
Füllgrad einer Schublade in G	8×20

Produktart	Hartschaumeinlage

Zubehör

Schraubendreher für Phillips, mit Rundstahlklinge Kreuzschlitzgröße 0	668260 0
Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft Schneidenbreite b 4 mm	662200 4
Schraubendreher für Phillips, mit Rundstahlklinge Kreuzschlitzgröße 3	668260 3
Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft Schneidenbreite b 6,5 mm	662200 6,5
Schraubendreher für Phillips, mit Rundstahlklinge Kreuzschlitzgröße 2	668260 2
Schraubendreher für Phillips, mit Rundstahlklinge Kreuzschlitzgröße 1	668260 1
Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft Schneidenbreite b 2,5 mm	662200 2,5
Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft Schneidenbreite b 5,5 mm	662200 5,5
Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft Schneidenbreite b 3,5 mm	662200 3,5
Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft Schneidenbreite b 3 mm	662200 3
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 953438	952001 953438
Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft Schneidenbreite b 8 mm	662200 8