




Schraubendreher-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 9



Bestelldaten

Bestellnummer	953441 9
GTIN	2050002004252
Artikelklasse	91A

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 8 G bzw. 250 × 200 mm) oder 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) der Schubladennutzfläche.

Passend für:

Neue GARANT Werkstattwägen mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von **20 G × 16 G** bzw. 500 × 400 mm (B × T).

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953441: 1 St.

WERA Schraubendreher für Schlitz Nr. 660100 Gr. 3,5; 4; 5,5; 7; 10: je 1 St.

WERA Schraubendreher für Phillips Nr. 667700 Gr. 0; 1; 2; 3: je 1 St.

Technische Beschreibung

Tiefe	500 mm
Breite	200 mm
Anzahl der Werkzeuge	9
Tiefe in G	20
Breite in G	8
Gewicht	0,984 kg

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
Füllgrad einer Schublade in G	8x20
Produktart	Hartschaumeinlage

Zubehör

Schraubendreher für Phillips, mit Kraftform-Heft Kreuzschlitzgröße 2	667700 2
Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft Schneidenbreite b 10 mm	660100 10
Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft Schneidenbreite b 5,5 mm	660100 5,5
Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft Schneidenbreite b 3,5 mm	660100 3,5
Schraubendreher für Phillips, mit Kraftform-Heft Kreuzschlitzgröße 3	667700 3
Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft Schneidenbreite b 7 mm	660100 7
Schraubendreher für Phillips, mit Kraftform-Heft Kreuzschlitzgröße 1	667700 1
Schraubendreher für Phillips, mit Kraftform-Heft Kreuzschlitzgröße 0	667700 0
Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft Schneidenbreite b 4 mm	660100 4
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 953441	952001 953441