

Meißel-, Durchschläger- und Splintentreiber-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 11



Bestelldaten

Bestellnummer	955240 11
GTIN	2050002004634
Artikelklasse	91A

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. **Deckschicht anthrazit**, die darunterliegende **Kontrastfarbe grau** signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955240: 1 St.
 Flachmeißel 200 mm Nr. 740500 Gr. 200: 1 St.
 Kreuzmeißel 200 mm Nr. 740600 Gr. 200: 1 St.
 Durchschläger Nr. 745500 Gr. 3; 4: je 1 St.
 Splintentreiber Nr. 747000 Gr. 2; 3; 4; 5; 6; 8: je 1 St.
 GARANT Schlosserhammer Nr. 750110 Gr. 300: 1 St.

Technische Beschreibung

Tiefe	176 mm
Anzahl Werkzeuge	11
Breite	383 mm
Ausführung	mit Schlagwerkzeug
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
passend für Shadowboard-Tiefe	176 mm
Produktart	Hartschaumeinlage

Zubehör

Splintentreiber, Normalqualität, lackiert Spitzen-Ø D 6 mm	747000 6
Splintentreiber, Normalqualität, lackiert Spitzen-Ø D 8 mm	747000 8
Flachmeißel ganze Länge 200 mm	740500 200
Splintentreiber, Normalqualität, lackiert Spitzen-Ø D 4 mm	747000 4
Kreuzmeißel ganze Länge 200 mm	740600 200
Splintentreiber, Normalqualität, lackiert Spitzen-Ø D 5 mm	747000 5
Durchschlägerschwere Ausführung Spitzen-Ø 4 mm	745500 4
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 955240	952001 955240
Schlosserhammer mit Stielschutzkragen Gewicht ohne Stiel 300 g	750110 300
Splintentreiber, Normalqualität, lackiert Spitzen-Ø D 2 mm	747000 2
Durchschlägerschwere Ausführung Spitzen-Ø 3 mm	745500 3
Splintentreiber, Normalqualität, lackiert Spitzen-Ø D 3 mm	747000 3