



Steckschlüssel-Sortiment 1/4; 1/2 Zoll-Vierkant 47-teilig, Anzahl Teile: 47



Bestelldaten

Bestellnummer	630028 47
GTIN	4000896215188
Artikelklasse	630

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Vorteil:

Smartcase mit Aufstellfunktion.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 9 St. Gr. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

1/2 Zoll Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 13 St. Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm

BITS-Klingen für Phillips C 6,3: 2 St. Gr. 1; 2

BITS-Pozidrivklingen C 6,3: 2 St. Gr. 1; 2

BITS-Schlitzklingen C 6,3: 3 St. Gr. 4; 6; 8

BITS-Sechskantklingen C 6,3: 5 St. Gr. 2; 3; 4; 5; 6

BITS für Torx® C 6,3: 5 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

1/4 Zoll Verbindungsstück für Bits: Vierkant-Einsatz 1/4 Zoll - Bitaufnahme 1/4 Zoll

1/4 Zoll Verlängerung: 1 St. Gr. 101,5 mm

1/2 Zoll Verlängerung: 2 St. Gr. 123; 248 mm

1/4 Zoll Steckgriff: 1 St.

1/4 Zoll Knarre: 1 St. Nr. 632060

1/2 Zoll Knarre: 1 St. Nr. 640480

Aufbewahrung in: Kunststoffbox mit Aufsteller / Ablageschale

Technische Beschreibung

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	5-27 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Anzahl Teile	47
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	Kombiprofil-Schraubendreher Phillips/Schlitz
Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	2-6 mm
Länge	355 mm
Breite	235 mm
Höhe	65 mm
Produktart	Steckschlüssel