



Steckschlüssel-Sortiment QuickRelease, 1/2 Zoll-Vierkant 22-teilig



Bestelldaten

Bestellnummer	637891
GTIN	4018754260911
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; **Steckschlüsseleinsätze** nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

QuickRelease Garnitur in bruchsicherer ABS-Kunststoffbox mit Schaumeinlage. Knarre, Verlängerung, Kardangelenke und Steckschlüsseleinsatz bilden **eine durchgängig fest verbundene Einheit**. Per Knopfdruck lässt sich der sichere Verbund schnell und einfach wieder lösen.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 – M22.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 16 St. Nr. 642200 Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

1 Quergriff QR: Nr. 641350

3 Verlängerungen QR: Nr. 641045 Gr. 75; 130; 255

1 Kardangelenke QR: Nr. 641650

1 Knarre QR: Nr. 640440

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Technische Beschreibung

Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
----------------	-----------------------

Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	10-32 mm
Anzahl Teile	22
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Verpackung	ABS-Kunststoffbox
Länge	454 mm
Breite	253 mm
Höhe	64 mm
mit QuickRelease	ja
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 30 mm	642200 30
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 10 mm	642200 10
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 13 mm	642200 13
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 18 mm	642200 18
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 11 mm	642200 11
Feinzahnknarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit AuswerferQuickRelease Typ 1/2	640440 1/2
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 14 mm	642200 14
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 12 mm	642200 12
Verlängerung, 1/2 ZollQuickRelease ganze Länge 75 mm	641045 75
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 24 mm	642200 24
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 19 mm	642200 19
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 16 mm	642200 16
Quergriff, 1/2 ZollQuickRelease ganze Länge 300 mm	641350 300
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 15 mm	642200 15
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 17 mm	642200 17

6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 27 mm	642200 27
Kardangelenk, 1/2 Zoll QuickRelease Typ 1/2	641650 1/2
Verlängerung, 1/2 Zoll QuickRelease ganze Länge 255 mm	641045 255
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 32 mm	642200 32
Verlängerung, 1/2 Zoll QuickRelease ganze Länge 130 mm	641045 130
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 21 mm	642200 21
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 22 mm	642200 22