

**Garant****Parallelunterlagen-Satz, Länge: 125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	366702 125
GTIN	4045197799265
Artikelklasse	31Z

**Beschreibung****Ausführung:**

GARANT – **Präzisionsausführung**. Paarungstoleranz  $\leq 0,004$  mm, Breiten- / Höhentoleranz  $\leq 0,007$  mm, extrem präzise Ebenheit und Winkligkeit. Unterlagen in speziellem Kunststoff-Ständer aufbewahrt. Härte: 60 HRC.

**Paarweise feingeschliffen.**

**Verwendung:**

Bei Präzisionsarbeiten zur parallelen Aufnahme von Werkstücken in Schraubstöcken oder Vorrichtungen.

**Inhalt:**

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;  
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;  
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;  
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

**Hinweis:**

Gr. 125 – 200: 1 mm steigend; alle Abmessungen außer 9 mm erreichbar.  
Ersatz-Halter siehe Ersatzteilliste. 1 mm steigend (außer 9 mm), sonst alle Abmessungen erreichbar.

**Technische Beschreibung**

Länge	125 mm
-------	--------

Anzahl Leisten	24 Paar
Formbeschreibung	eben
Formbeschreibung	rechtwinklig
Formbeschreibung	parallel
Produktart	Parallel-Unterlagen

## Zubehör

Parallelunterlagen-Einzelpaar für366702 / 6704 Gr. 125 BreitexHöhe 12X40 mm	366711 12X40
Parallelunterlagen-Einzelpaar für366702 / 6704 Gr. 125 BreitexHöhe 12X35 mm	366711 12X35
Parallelunterlagen-Einzelpaar für366702 / 6704 Gr. 125 BreitexHöhe 12X20 mm	366711 12X20
Parallelunterlagen-Einzelpaar für366702 / 6704 Gr. 125 BreitexHöhe 10X23 mm	366711 10X23
Parallelunterlagen-Einzelpaar für366702 / 6704 Gr. 125 BreitexHöhe 12X25 mm	366711 12X25
Parallelunterlagen-Einzelpaar für366702 / 6704 Gr. 125 BreitexHöhe 14X37 mm	366711 14X37
Kunststoff-Ständer für Parallelunterlagen Typ 125-200	366701 125-200
Parallelunterlagen-Einzelpaar für366702 / 6704 Gr. 125 BreitexHöhe 14X22 mm	366711 14X22
Parallelunterlagen-Einzelpaar für366702 / 6704 Gr. 125 BreitexHöhe 14X32 mm	366711 14X32
Parallelunterlagen-Einzelpaar für366702 / 6704 Gr. 125 BreitexHöhe 10X33 mm	366711 10X33
Parallelunterlagen-Einzelpaar für366702 / 6704 Gr. 125 BreitexHöhe 8X16 mm	366711 8X16
Parallelunterlagen-Einzelpaar für366702 / 6704 Gr. 125 BreitexHöhe 8X11 mm	366711 8X11
Parallelunterlagen-Einzelpaar für366702 / 6704 Gr. 125 BreitexHöhe 8X36 mm	366711 8X36

Parallelunterlagen-Einzelpaar für366702 / 6704 Gr. 125 BreitexHöhe 14X42 mm	366711 14X42
Parallelunterlagen-Einzelpaar für366702 / 6704 Gr. 125 BreitexHöhe 10X38 mm	366711 10X38
Parallelunterlagen-Einzelpaar für366702 / 6704 Gr. 125 BreitexHöhe 14X27 mm	366711 14X27
Parallelunterlagen-Einzelpaar für366702 / 6704 Gr. 125 BreitexHöhe 10X18 mm	366711 10X18
Parallelunterlagen-Einzelpaar für366702 / 6704 Gr. 125 BreitexHöhe 10X13 mm	366711 10X13
Parallelunterlagen-Einzelpaar für366702 / 6704 Gr. 125 BreitexHöhe 8X31 mm	366711 8X31
Parallelunterlagen-Einzelpaar für366702 / 6704 Gr. 125 BreitexHöhe 12X15 mm	366711 12X15
Parallelunterlagen-Einzelpaar für366702 / 6704 Gr. 125 BreitexHöhe 14X17 mm	366711 14X17
Parallelunterlagen-Einzelpaar für366702 / 6704 Gr. 125 BreitexHöhe 8X26 mm	366711 8X26
Parallelunterlagen-Einzelpaar für366702 / 6704 Gr. 125 BreitexHöhe 8X21 mm	366711 8X21
Parallelunterlagen-Einzelpaar für366702 / 6704 Gr. 125 BreitexHöhe 12X30 mm	366711 12X30
Parallelunterlagen-Einzelpaar für366702 / 6704 Gr. 125 BreitexHöhe 10X28 mm	366711 10X28