



## Akku-Schlagbohrschrauber, Typ: 7113236H1



### Bestelldaten

Bestellnummer	070100 7113236H1
GTIN	2050002046443
Artikelklasse	03F

### Beschreibung

#### Ausführung:

**2-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor.**

- **Elektronische Drehzahlregelung für sanftes und sicheres Anbohren und Schrauben, Rechts-/Links-Lauf.**
- **2-Gang Vollmetall-Getriebe mit zuschaltbarem Schlagwerk für Bohren in Metall, Stein und Mauerwerk.**
- **Mehrstufige Drehmomenteinstellung und abnehmbares Bohrfutter.**
- **Inklusive QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkräften.**
- **FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.**

#### Lieferumfang:

Inklusive 2 × 18 V / 6 Ah Li-Ionen-Akku, 1 × Schnellladegerät ALG 80, 1 × QuickIN Bohrfutter (120 Nm), 1 × Gürtelclip, 1 × Bitgarage, Transportkoffer.

#### Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851 – 073866.

### Technische Beschreibung

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	6 Ah
typische Verwendung	Heavy Duty
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
maximales Drehmoment weich	32 Nm
Motorbauweise	Bürstenlos
maximales Drehmoment hart	60 Nm
maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion	13 m/s <sup>2</sup>
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Fein Typ E 18 V
Verpackung	Transportkoffer
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Herstellerbezeichnung	ASB 18 QC
Gewicht	1,8 kg
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	50 mm
maximale Drehzahl 2. Gang	2000 min <sup>-1</sup>
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	13 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Schlagbohrschrauber

## Zubehör

Zubehör für HandschrauberQuick-In Typ HOLES AW	070208 HOLES AW
Zubehör für HandschrauberQuick-In Typ CHUCK120	070208 CHUCK120
Zubehör für HandschrauberQuick-In Typ CHUCK-SKE	070208 CHUCK-SKE
Akku Li-Ion Akkutyp, Akkuspannung FE18 V	073837 FE18
Akku Li-IonHighPower Akkutyp, Akkuspannung FE18 V	073834 FE18

Zubehör für HandschrauberQuick-In Typ THREAD-SET	070208 THREAD-SET
Winkelschraubvorsatz Typ WB1	073920 WB1
Zubehör für HandschrauberQuick-In Typ 711301	070208 711301
Zubehör für HandschrauberQuick-In Typ INCH14	070208 INCH14
Akku Li-Ion Akkutyp, Akkuspannung FE18 V	073835 FE18
Zubehör für HandschrauberQuick-In Typ INCH12	070208 INCH12
Zubehör für HandschrauberQuick-In Typ ANGLE	070208 ANGLE
Winkelschraubvorsatz Typ OSD2	073920 OSD2
Zubehör für HandschrauberQuick-In Typ CHUCK60	070208 CHUCK60
Akku-Starter-Set Typ 92604323	073832 92604323
Akku-Schlagbohrschrauber Typ 71132364	070100 71132364