

PRYOR**Schlagzahlen-Satz, 10-teilig Normalschrift 0 – 9, Schrifthöhe: 6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	085405 6
GTIN	5022044000315
Artikelklasse	08W

Beschreibung**Ausführung:**

Aus zähhartem Stahl mit besonders präziser Maschinengravur und Tiefenbegrenzung; genau zentrisch. Kalibrierter Schaft, durchgehärtet. Schlagkopfvergütung für hohe Arbeitssicherheit. Im Kunststoffkasten verpackt.

Hochleistungs-Präzisionsstempel, chemisch vernickelt, höchste Standzeit.

Normalschrift; das heißt das eingeschlagene Zeichen ist am Werkstück direkt ablesbar.

Verwendung:

Zum Signieren von Materialien mit einer **Festigkeit bis 1200 N/mm²**.

Ersatzteil:

Einzelne Schlagzahlen unter Nr. 085411 Gr. Schrifthöhe / Ziffer, z.B. Nr.085411 Gr.3/1.

Einzelne Schlagbuchstaben unter Nr.085431 Gr. Schrifthöhe / Zeichen, z. B. Nr. 085431 Gr. 3/A.

Hinweis:

Auf Anfrage sind weitere Hand- und Maschinenstempel aller Art, wie z. B. Stempel mit Firmenlogos, nach Vorgabe lieferbar.

Technische Beschreibung

Schaftstärke	9,5
--------------	-----

Tiefenbegrenzung	ja
ganze Länge	70 mm
Schrifthöhe	6 mm
Produktart	Handschlagstempel

Zubehör

Schlagzahl – einzeln Normalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 6/1	085411 6/1
Schlagzahl – einzeln Normalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 6/7	085411 6/7
Schlagzahl – einzeln Normalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 6/2	085411 6/2
Schlagzahl – einzeln Normalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 6/5	085411 6/5
Schlagzahl – einzeln Normalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 6/3	085411 6/3
Schlagzahl – einzeln Normalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 6/0	085411 6/0
Schlagzahl – einzeln Normalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 6/8	085411 6/8
Schlagzahl – einzeln Normalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 6/6	085411 6/6
Schlagzahl – einzeln Normalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 6/9	085411 6/9
Schlagzahl – einzeln Normalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 6/4	085411 6/4
Schlagstempel Halter Typ GRIP	085475 GRIP