



6-kant-Winkelschraubendreher-Satz, lang mit Rändelung, Anzahl Schraubendreher: 9



Bestelldaten

Bestellnummer	627191 9
GTIN	7610733265282
Artikelklasse	63D

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar.
PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.
Oberfläche vernickelt und verchromt.

Vorteil:

Durch die Rändelung nach ISO 13444 Typ B erhöht sich die Griffigkeit in nasser oder öliger Umgebung und steigert dadurch die Sicherheit.

Inhalt:

Je 1 Winkelschraubendreher Nr. 627190: Gr. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Aufbewahrung in: Kunststoffhalter

Technische Beschreibung

Verpackung	Kunststoffhalter
Anzahl Schraubendreher	9
Schlüsselmaße	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Herstellerbezeichnung	Safety Winkelschraubenzieher
Werkstoff	PB Swiss Tools-Sonderlegierung
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher

Oberfläche	verchromt
Ausführung Schaft	rund, gekordelt
Farbcodierung	nein
Schaft-Kunststoffummantelt	nein
Kugelkopf am langen Schenkel	ja
100-Grad-Winkel	nein
Lange Ausführung	ja
Produktart	Schraubendreher

Zubehör

6-kant-Winkelschraubendreher, langmit Rändelung Sechskant 6 mm	627190 6
6-kant-Winkelschraubendreher, langmit Rändelung Sechskant 8 mm	627190 8
6-kant-Winkelschraubendreher, langmit Rändelung Sechskant 2,5 mm	627190 2,5
6-kant-Winkelschraubendreher, langmit Rändelung Sechskant 10 mm	627190 10
6-kant-Winkelschraubendreher, langmit Rändelung Sechskant 5 mm	627190 5
6-kant-Winkelschraubendreher, langmit Rändelung Sechskant 4 mm	627190 4
6-kant-Winkelschraubendreher, langmit Rändelung Sechskant 3 mm	627190 3
6-kant-Winkelschraubendreher, langmit Rändelung Sechskant 2 mm	627190 2
6-kant-Winkelschraubendreher, langmit Rändelung Sechskant 1,5 mm	627190 1,5
Kunststoffhalter für 6-kant-Winkelschraubendreher Anzahl Aufnahmen 9	627255 9