

**PRYOR****Schlagbuchstaben-Satz, 27-teilig Normalschrift A – Z, &, Schrifthöhe: 6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	085430 6
GTIN	5022044003408
Artikelklasse	08W

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus zähhartem Stahl mit besonders präziser Maschinengravur und Tiefenbegrenzung; genau zentrisch. Kalibrierter Schaft, durchgehärtet. Schlagkopfvergütung für hohe Arbeitssicherheit. Im Kunststoffkasten verpackt.

**Hochleistungs-Präzisionsstempel**, chemisch vernickelt, höchste Standzeit.

**Normalschrift**; das heißt das eingeschlagene Zeichen ist am Werkstück direkt ablesbar.

**Verwendung:**

Zum Signieren von Materialien mit einer **Festigkeit bis 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Ersatzteil:**

Einzelne Schlagzahlen unter Nr. 085411 Gr. Schrifthöhe / Ziffer, z.B. Nr.085411 Gr.3/1.

Einzelne Schlagbuchstaben unter Nr.085431 Gr. Schrifthöhe / Zeichen, z. B. Nr. 085431 Gr. 3/A.

**Hinweis:**

Auf Anfrage sind weitere Hand- und Maschinenstempel aller Art, wie z. B. Stempel mit Firmenlogos, nach Vorgabe lieferbar.

**Technische Beschreibung**

Schrifthöhe	6 mm
Schaftstärke	9,5

ganze Länge	70 mm
Produktart	Handschlagstempel

## Zubehör

Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 6/E mm	085431 6/E
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 6/F mm	085431 6/F
Schlagstempel Halter Typ GRIP	085475 GRIP
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 6/Y mm	085431 6/Y
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 6/R mm	085431 6/R
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 6/T mm	085431 6/T
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 6/K mm	085431 6/K
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 6/M mm	085431 6/M
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 6/U mm	085431 6/U
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 6/V mm	085431 6/V
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 6/I mm	085431 6/I
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 6/J mm	085431 6/J
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 6/S mm	085431 6/S
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 6/W mm	085431 6/W
	085431 6/O

Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z  
Schriftgröße / Zeichen 6/O mm

Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z  
Schriftgröße / Zeichen 6/A mm

085431 6/A

Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z  
Schriftgröße / Zeichen 6/X mm

085431 6/X

Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z  
Schriftgröße / Zeichen 6/& mm

085431 6/&amp;

Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z  
Schriftgröße / Zeichen 6/N mm

085431 6/N

Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z  
Schriftgröße / Zeichen 6/H mm

085431 6/H

Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z  
Schriftgröße / Zeichen 6/L mm

085431 6/L

Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z  
Schriftgröße / Zeichen 6/D mm

085431 6/D

Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z  
Schriftgröße / Zeichen 6/Z mm

085431 6/Z

Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z  
Schriftgröße / Zeichen 6/B mm

085431 6/B

Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z  
Schriftgröße / Zeichen 6/Q mm

085431 6/Q

Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z  
Schriftgröße / Zeichen 6/G mm

085431 6/G

Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z  
Schriftgröße / Zeichen 6/P mm

085431 6/P

Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z  
Schriftgröße / Zeichen 6/C mm

085431 6/C